

Fiche Produit

Spécifications



TeSys GS - fusible de sectionneur - 3P - UL - 400 A - taille de fusible J

GS2QU3N

Principal

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys GS
Nom Abrégé De L'Appareil	GS2QU
Fonction Produit	Interrupteur-sectionneur-fusible
Fonction De L'Appareil	Protection
Description Des Pôles	3P
Pôles Protégés	3t
Description Des Contacts	3F
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	400 A (at 40 °C)
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	400 A
Type De Fusible	UL
Taille Du Fusible	J
Type De Réseau	AC DC
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz

Complémentaire

Type De Commande Rotative	Avant externe
Support De Montage	Platine
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	800 V
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	8 kV
Puissance Assignée D'Emploi En W	220 kWà 690 V 220 kWà 500 V 220 kWà 400 V
Résistance De Court-Circuit	200 kA
Durée De Vie Mécanique	10000 cycle
Durée De Vie Électrique	6000 cycle
Mode De Raccordement	Circuit de puissance: bornes à anneau13,3...304 mm²
Couple De Serrage	Circuit de puissance: 56,5 N.m

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 4 UL98
--------	------------------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Degré De Protection Ip	IP20 conformément à CEI 60529 (avec couvercle de borne)
Température De Fonctionnement	-20...70 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...80 °C
Hauteur	240 mm
Largeur	259 mm
Profondeur	180 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	29,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	54,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	42,000 cm
Poids De L'Emballage 1	6,864 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	4
Hauteur De L'Emballage 2	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	39,456 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)