

Fiche Produit

Spécifications



"Magelis HMIGTU - écran tactile multitouch haute résolution - 15p - XGA"

HMIDT732

Principal

Gamme De Produits	Harmony GTU
Fonction Produit	Écran plat
Type De Terminal	Écran tactile
[Us] Tension D'Alimentation	12...24 V DC alimentation puissance
Limites De La Tension D'Alimentation	10,8...28,8 V
Puissance Consommée En W	22 W
Courant À L'Appel	30 A

Complémentaire

Type De Connexion Intégrée	USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B
Résolution Écran Tactile	1024 x 1024
Résolution En Pixel	1 024 x 768
Taille De L’Affichage	15 pouces
Rapport Géométrique	4:3
Type D’Affichage	LCD TFT couleur
Résolution De L’Affichage	1024 x 768 pixels XGA
Couleur D’Affichage	16 millions de couleurs
Durée De Vie Du Rétro Éclairage	50 000 heures
Panneau Tactile	Multitouch analogique résistive
Fonction Disponible	Capteur de luminosité
Type De Refroidissement	Convection naturelle
Type D’Installation	Installation en intérieur
Dimensions De La Découpe	383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm
Largeur	397 mm
Hauteur	296 mm
Profondeur	67 mm
Poids	4,5 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	Face avant: IP66 Face avant: IP67
------------------------	--------------------------------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Tenue À L'Environnement Nema	NEMA 4X face avant
Normes	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Classe I Division 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-2
Certifications Du Produit	CULus RCM KC CE UKCA UKEX
Température De Fonctionnement	0...60 °C conformément à CEI 61131-2
Température Ambiante Pour Le Stockage	-20...60 °C
Humidité Relative	10...90 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Tenue Aux Vibrations	3.5 mm constant amplitude (f = 5...9 Hz) conformément à CEI 61131-2 9,8 m/s² (f = 9...150 Hz) conformément à CEI 61131-2
Tenue Aux Chocs Mécaniques	147 m/s² conformément à CEI 61131-2
Compatibilité Électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques niveau 3 conforming to CEI 6100-4-11

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	38,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	52,600 cm
Poids De L'Emballage 1	6,206 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie