

Fiche Produit

Spécifications



Monolithic push button, Harmony XB6E, round yellow pushbutton Ø 16, flush spring return, 1OC

XB6EAA51P

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Gamme De Produits	Harmony XB6E
Fonction Produit	Bouton-poussoir monolithique
Nom Abrégé De L'Appareil	XB6E
Matériau De La Colletette	Plastique
Diamètre De Fixation	16 mm
Vente Par Quantité Indivisible	5
Forme De La Tête De L'Unité De Signalisation	Rond
Type D'Unité De Commande	rappel à ressort
Profil De L'Unité De Commande	Jaune noyé
Description Des Contacts	1 F/O
Fonctionnement Des Contacts	À action brusque
Mode De Raccordement	Faston isolé 2,8 x 0,5 mm Borne à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm² AWG 19 Prise de connexion rapide
Matériau Des Contacts	Argent à dorure superficielle

Complémentaire

Poids	0,006 kg
Catégorie De Surtension	II conformément à CEI 60536
Position De Montage	Toutes positions
Marquage	CE
Durée De Vie Mécanique	1000000 cycle
Couple De Serrage	0,6...1 N.m
Résistance De Contact	50 mOhmà 1/6 V
Protection Contre Les Courts-Circuits	2 A cartouche fusible type gG
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	3 A (prise de connexion rapide) 5 A
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	1,5 Aà 120 V, AC-12 conformément à EN/CEI 60947-5-1 1 Aà 240 V, AC-12 conformément à EN/CEI 60947-5-1 0,7 Aà 240 V, AC-13 conformément à EN/CEI 60947-5-1 1 Aà 120 V, AC-13 conformément à EN/CEI 60947-5-1 1 Aà 24 V, DC-12 conformément à EN/CEI 60947-5-1 0,7 Aà 24 V, DC-13 conformément à EN/CEI 60947-5-1 0,2 Aà 125 V, DC-12 conformément à EN/CEI 60947-5-1 0,15 Aà 125 V, DC-13 conformément à EN/CEI 60947-5-1

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Durée De Vie Électrique	100000 cycle, AC, 0,7 Aà 220 V conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
-------------------------	---

Environnement

Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C
Température De Fonctionnement	-10...55 °C
Degré De Protection Ip	IP65 conformément à CEI 60529
Normes	UL 508 JIS C 4520 CEI 60947-5-1 CEI 60947-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14
Certifications Du Produit	CCC cURus
Tenue Aux Vibrations	1 mm (f= 10...55 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	10 gn (durée = 11 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à CEI 60068-2-27

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,000 cm
Poids De L'Emballage 1	10,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	3,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	9,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,500 cm
Poids De L'Emballage 2	70,000 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	50
Hauteur De L'Emballage 3	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	15,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	855,000 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie