

# Fiche Produit

Spécifications



## "ClimaSys CC - thermostat double - à ouverture/à fermeture - °F"

NSYCCOTHDF

### Principal

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Gamme                              | ClimaSys          |
| Nom Du Produit                     | ClimaSys CC       |
| Fonction Produit                   | Thermostat double |
| Plage De Réglage De La Température | 0...60 °C         |
| Informations Affichées             | Température en °F |

### Complémentaire

|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension D'Entrée               | 250 V                                                                                             |
| Type De Détecteur              | Métal plaqué                                                                                      |
| Description Des Contacts       | 1 F/O                                                                                             |
| Résistance De Contact          | 10 mOhm                                                                                           |
| Durée De Vie En Cycles         | 100000 cycle                                                                                      |
| Pouvoir De Commutation Maximum | 2 A 120...250 V AC inductive 0,6<br>10 A 250 V AC résistive<br>15 A 120 V AC résistive<br>30 W DC |
| Raccordement Électrique        | 4 bornes, capacité de serrage: 2,5 mm²                                                            |
| Mode D'Installation            | Pincé                                                                                             |
| Hauteur                        | Externe: 68 mm                                                                                    |
| Largeur                        | Externe: 56 mm                                                                                    |
| Profondeur                     | Externe: 44 mm                                                                                    |
| Poids                          | 40 g                                                                                              |
| Emplacement De Montage         | Sur platine de montage<br>Rail DIN 35 mm<br>Montant Spacial<br>Traverses                          |
| Température De Fonctionnement  | -20...80 °C                                                                                       |
| Degré D'Étanchéité Ip          | IP20                                                                                              |
| Hystérésis                     | 7 K +/- 0,4K                                                                                      |
| Hystérésis                     | 7 %                                                                                               |
| Nombre De Sorties              | 1 fonction de chauffage<br>1 fonction ventilation                                                 |
| Matière                        | PC                                                                                                |
| Couleur                        | Gris clair                                                                                        |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Tenue À La Flamme         | Auto-extinguible conformément à UL94 (matériel V0) |
| Certifications Du Produit | UL                                                 |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 6,0 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 7,0 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 8,0 cm  |
| Poids De L'Emballage 1         | 104,0 g |
| Type D'Emballage 2             | PAL     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 75      |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 40,0 cm |
| Largeur De L'Emballage 2       | 40,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 2      | 60,0 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 7,8 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence   RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions  
Rohs

[Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises