


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Motormechanismus - MCH - 100-130 V DC

33692

EAN Code: 3303430336921

Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung Des Geräts	MCH
Produkt- Oder Komponententyp	Motormechanismus
Geräteanwendung	Automatische Federspannung
Kompatible Produktfamilie	ComPacT neue Generation ComPact NS630b - 1600
Steuerungstyp	Standard
[Uc] Steuerkreisspannung	100 - 130 V DC
Montageart Des Leistungsschalters	Fixiert
Nennstrom Des Leistungsschalters	1600 A 630 A 1000 A 1250 A 800 A

Zusatzmerkmale

Typ Des Steuersignals	Gewartet Impuls
Reaktionszeit Des Leistungsschalters	60 ms +/-10 ms öffnen 60 ms +/-10 ms geschlossen
Max. Betriebsfrequenz	<= 3 Zyklen pro Minute
Max. Leistungsaufnahme In Va	180 VA

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6,0 cm
Vpe 1 Breite	18,0 cm
Vpe 1 Länge	12,5 cm
Vpe 1 Gewicht	1,174 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen