

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Masterpact NT10L1, 4 P, 1000A,
max. Ausschaltverm. 150kA

47227

EAN Code: 3303430472278

Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPact
Produktname	MasterPact NT
Leistungsschalterbezeichnung	MasterPact NT10L1
Produkt- Oder Komponententyp	Leistungsschalter
Geräteanwendung	Power distribution protection
Beschreibung Der Pole	4P
Neutralposition	Links
Control Unit	Ohne Steuereinheit
[In] Bemessungsstrom	1000 A bei 40 °C
Performance Type	L1 130 kA 440 V AC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC 50/60 Hz
Eignung Für Isolation	Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Selectivity Category	Kategorie A
Steuerungstyp	Drucktaste
Montagemodus	Einschubtechnik

Zusatzmerkmale

[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	150 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz 130 kA bei 440 V AC 50/60 Hz 100 kA bei 525 V AC 50/60 Hz
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen	150 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz 130 kA bei 440 V AC 50/60 Hz 100 kA bei 525 V AC 50/60 Hz
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	10 kA 0,5 s
[Icm] Bemessungs-Kurzschluss-einschaltvermögen	330 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz 286 kA 440 V AC bei 50/60 Hz 220 kA 525 V AC bei 50/60 Hz 52 kA 690 V AC bei 50/60 Hz
Integrated Instantaneous Protection (Din In Ka Peak)	9...11 kA
Sensor Rating	400 A 1000 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	12 kV
Verlustleistung In W	230 W

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Max. Abschaltdauer	9 ms
Max. Reaktionszeit Beim Schließen	50 ms
Montagehalterung	Rückwand Schienen
Anschluss Auf Der Oberseite	Vorne Rear
Anschluss Auf Der Unterseite	Vorne Rückseite
Anschlussraster	70 mm
Mechanische Lebensdauer	12500 Zyklen ohne Wartung
Elektrische Lebensdauer	3000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht EN/IEC 60947-2 2000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz ohne Wartung entspricht EN/IEC 60947-2
Höhe	322 mm
Breite	358 mm
Tiefe	277 mm
Produktgewicht	39 kg
Normen	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen	CE CCC EAC

Montage

Schutzart (Ip)	IP30 entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60664-1
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m ohne Leistungsminderung 2.000 - 5.000 m mit Unterlastung

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	40,0 cm
Vpe 1 Breite	30,0 cm
Vpe 1 Länge	40,0 cm
Vpe 1 Gewicht	24,118 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Pvc-Frei

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen