

Fiche Produit

Spécifications



"Harmony voyant rond - Ø22 - bleu
- BA 9s base - <= 250V"

XB7EV66P

Principal

Gamme De Produits	Harmony XB7
Fonction Produit	Voyant lumineux
Nom Abrégé De L'Appareil	XB7
Diamètre De Fixation	22 mm
Vente Par Quantité Indivisible	10
Info Supplémentaire De L'Unité De Commande	Avec lentille normale
Source Lumineuse	Incandescente (lampe non incluse)
Présentation Du Produit	Produit monolithique

Complémentaire

Hauteur	29 mm
Largeur	29 mm
Profondeur	54 mm
Description Des Bornes Iso N°1	(X1-X2)PL
Poids	0,018 kg
Catégorie De Surtension	Classe II conformément à CEI 60536
Montage De L'Appareil	Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm 22,3 +0.4/0 conformément à CEI 60947-5-1
Entraxe De Fixation	>= 30 x 40 mm (support) métal - épaisseur: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (support) plastique - épaisseur: 2...6 mm
Mode De Fixation	Écrou de fixation sous la tête: 2...2,4 N.m
Forme De La Tête De L'Unité De Signalisation	Rond
Couleur De La Capsule	Bleu
Mode De Raccordement	Connecteurs Faston 6,35 x 0,8 mm conformément à CEI 60947-1 Connecteurs pour étiquettes à fourche 6,5 mm conformément à CEI 60947-1 Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout conformément à CEI 60947-1 Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout conformément à CEI 60947-1
Couple De Serrage	0,8...1,2 N.m conformément à CEI 60947-1
Forme De La Tête De Vis	Transversal compatible avec JIS N°1 tournevis Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	250 V (degré de pollution 3) conformément à CEI 60947-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV conformément à CEI 60947-1

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Type De Signalisation	Fixe
Culot De Lampe	BA 9s
Alimentation Du Bloc Lumineux	Direct
[Us] Tension D'Alimentation	<= 250 V
Code De Comptabilité	XB7

Environnement

Traitement De Protection	TH
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...70 °C
Température De Fonctionnement	-25...55 °C
Degré De Protection Ip	IP20 conformément à CEI 60529 (face arrière) IP54 conformément à CEI 60529 (face avant)
Tenue À L'Environnement Nema	NEMA 12
Normes	CSA C22.2 No 14 CEI 60947-1 UL 508 CEI 60947-5-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Tenue Aux Vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	50 gn (durée = 11 ms) pour acceleration sur 1/2 sinusoïde conformément à CEI 60068-2-27
Compatibilité Électromagnétique	Émission de champ de perturbation classe B conforming to CEI 55011

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	15,000 cm
Poids De L'Emballage 1	17,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	6,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	10,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	15,000 cm
Poids De L'Emballage 2	175,000 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	100
Hauteur De L'Emballage 3	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	15,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	2,004 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 months

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie