

# Fiche Produit

Spécifications



"Harmony XVB - balise complète -  
feu fixe - rouge - LED 24Vca/cc -  
IP65"

XVBL0B4

## Principal

|                                               |                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme De Produits                             | Harmony XVB Universal                                                                        |
| Fonction Produit                              | Balise complète                                                                              |
| Type De Balise Et De Colonne De Signalisation | Unité de base directement ou fixation tube<br>Unité lumineuse                                |
| Type De Signalisation                         | Fixe                                                                                         |
| Diamètre De Fixation                          | 70 mm                                                                                        |
| Nom De Composant                              | XVBL                                                                                         |
| Matière                                       | Polyamide renforcé avec des fibres de verre: unité de base<br>Polycarbonate: unité lumineuse |
| Source Lumineuse                              | DEL integral, rouge                                                                          |
| Type De Lampe                                 | DEL protégée                                                                                 |
| [Us] Tension D'Alimentation                   | 24 V AC/DC                                                                                   |

## Complémentaire

|                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Mode De Raccordement                       | Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec embout |
| [Ui] Tension Assignée D'Isolément          | 250 V conformément à CEI 60947-1                  |
| Limite De Tension Nominale                 | 0,85 à 1,1 Un conformément à CEI 60947-5-1        |
| Consommation Électrique                    | < 47 mA AC/DC                                     |
| [Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs | 4 kV conformément à CEI 60947-1                   |
| Largeur Hors Tout Cao                      | 70 mm                                             |
| Hauteur Hors Tout Cao                      | 139 mm                                            |
| Profondeur Hors Tout Cao                   | 70 mm                                             |
| Description Des Bornes Iso N°1             | (COM-1)PW<br>(GND)GROUND                          |
| Poids                                      | 0,27 kg                                           |

## Environnement

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Degré De Pollution        | 2                                       |
| Certifications Du Produit | CCC<br>EAC<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508 |
| Normes                    | CEI 60947-5-1                           |
| Traitement De Protection  | TC                                      |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                                                   |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température Ambiante Pour Le Stockage             | -40...70 °C                                                                                                  |
| Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques | Classe I sur tube support conformément à CEI 61140<br>Classe II sur unité de base conformément à CEI 61140   |
| Degré De Protection Ip                            | IP65 sur base de fixation XVBZ0. conformément à CEI 60529<br>IP66 sur unité de base conformément à CEI 60529 |
| Tenue À L'Environnement Nema                      | Type 4X conformément à UL (intérieur)                                                                        |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type D'Emballage 1             | PCE     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 8,2 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 8,2 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 15,0 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 272,0 g |
| Type D'Emballage 2             | S03     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 12      |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 30,0 cm |
| Largeur De L'Emballage 2       | 30,0 cm |
| Longueur De L'Emballage 2      | 40,0 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 3,79 kg |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence   RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions  
Rohs

Oui

## Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                                           |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                                                                                                                             |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                       |