

Fiche Produit

Spécifications



Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red orange green blue, Ø100, base mounting, steady or flashing, IP54, 100...240 V AC

XVC1B4K

! Ce produit n'est plus fabriqué.

! La production de ce produit a été arrêtée le: 9 oct. 2023

Principal

Gamme De Produits	Harmony XVC1
Fonction Produit	Balise monolithique précâblée complète
Type De Balise Et De Colonne De Signalisation	4 unités lumineuses
Signalisation Sonore	Sans
Diamètre De Fixation	100 mm
Nom De Composant	XVC
Source Lumineuse	LED permanent ou clignotant rouge LED permanent ou clignotant orange LED permanent ou clignotant vert LED permanent ou clignotant bleu
[Us] Tension D'Alimentation	24 V
Type De Circuit D'Alimentation	DC

Complémentaire

Matière	Polycarbonate: unité lumineuse ABS (acrylonitrile butadiène styrène): unité de base PBT + ABS (UL94-V0): couvercle supérieur
Montage Du Produit	Sur la base
Section De Câble	0,33 mm² 0,83 mm²
Jauge Awg	AWG 18 AWG 22
Longueur De Câble	500 mm
Marquage	CE
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	0,8 kV
Consommation Électrique	400 mA
Fréquence De Clignotement	0,7...3 Hz
Poids	1,3 kg
Hauteur	450 mm

Environnement

Normes	IEC 61000-6-3 CEI 61000-6-2 CEI 61000-6-4
--------	---

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Certifications Du Produit	UL
Traitement De Protection	TC
Température Ambiante Pour Le Stockage	-35...70 °C
Température De Fonctionnement	-30...50 °C
Classe De Protection Contre Les Chocs Électriques	Classe II conformément à CEI 61140
Degré De Protection Ip	IP54 conformément à CEI 60529

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	20,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	20,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	64,0 cm
Poids De L'Emballage 1	3,083 kg
Type D'Emballage 2	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	80,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	27,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)