

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Elektron. Auslöser f. Leistungssch. Micrologic 5A, 4p/3p, 4d/3d+N/ 2/3d

33532

EAN Code: 3303430335320

! Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	ComPacT
Baureihe	ComPacT NS630b - 1600 neue Generation
Produkt- Oder Komponententyp	Auslöseeinheit
Name Des Auslösers	Micrologic 5.0 A
Auslöser-Technologie	Elektronisch
Kompatible Produktfamilie	ComPacT neue Generation NS630b - 1600
Geräteanwendung	Verteilung
Number Of Poles	3P 4P
Beschreibung Der Geschützten Pole	3t + N/2 4t 3t
Schutzfunktionen Des Auslösers	Selektivschutz
Schutzart	für Kurzzeit-Kurzschlusschutz für Überlastschutz (Langzeit) für unverzügter Kurzschlusschutz
Trip Unit Rating	630 A bei 50 °C 800 A bei 50 °C 1000 A bei 50 °C 1250 A bei 50 °C 1600 A bei 50 °C
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Circuit Breaker Mounting Mode	Einschubtechnik

Zusatzmerkmale

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	9 regelbare Einstellungen
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,4 - 1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	9 regelbare Einstellungen
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	0,7...16,6 s bei 7,2 x Ir 0,7...24 s bei 6 x Ir 12,5...600 s bei 1,5 x Ir
Thermischer Speicher	20 mn
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	9 regelbare Einstellungen
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	1,5 - 10 x Ir

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Einstellbar
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0...0,4 s I ² t=aus 0,1...0,4 s I ² t=ein
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Einstellbar 9 Parameter
[Ii] Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Range	2 - 15 x I _n Aus
Erdschlussschutz	Ohne
Zonenselektive Verriegelung Zsi	Mit
Lokale Signalisierung	3 LEDs (rot) für elektrischer Fehler 1 LED (rot) für interner Fehler
Displaytyp	Digitale Anzeige
Messwerttyp	Amperemeter
Datenübermittlung	Messwert auslesen Schutz- und Alarmeinstellungen

Montage

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6,7 cm
Vpe 1 Breite	7,9 cm
Vpe 1 Länge	21,6 cm
Vpe 1 Gewicht	368,0 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Pvc-Frei

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen