



Compact NS2000N, 4 P, 2000A,
max. Ausschaltverm. 85kA

34009

- ⚠ Eingestellt am: 31.01.2024
- ⚠ Der Service wird eingestellt am: 30.04.2024

⚠ Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3303430340096

Hauptmerkmale

Baureihe	ComPact
Baureihe	ComPact NS1600b - 3200
Kurzbezeichnung Des Geräts	Compact NS2000N
Produkt- Oder Komponententyp	Grundrahmen
Geräteanwendung	Verteilung
Number Of Poles	4P
Neutralposition	Links
[In] Bemessungsstrom	2000 A bei 50 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC 50/60 Hz
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Eignung Für Isolation	Ja entspricht EN/IEC 60947-2
Nutzungskategorie	Kategorie B
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	85 kA Icu bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 65 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 70 kA Icu bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 65 kA Icu bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 65 kA Icu bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
Performance Level	N 50 kA 415 V AC
Steuerungstyp	Kippschalter
Montagemodus	Fixiert

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV entspricht IEC 60947-2
Bemessungsstrom [In] Bis 65 ° C	65 kA bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb) 65 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb) 65 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb) 52 kA bei 380/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb) 65 kA bei 220/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 (manueller Betrieb)
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	32 kA 3 s entspricht IEC 60947-2
Integrierter Sofortschutz	130 kA
Mechanische Lebensdauer	5000 Zyklen entspricht IEC 60947-2

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Elektrische Lebensdauer	1000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2 2000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In entspricht IEC 60947-2 2000 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2 3000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz In/2 entspricht IEC 60947-2
Leistungsverluste	84 W
Montagehalterung	Rückwand
Anschluss Auf Der Oberseite	Vorne
Anschluss Auf Der Unterseite	Vorne
Anschlussraster	115 mm
Schutzart	Ohne Schutz
Height (H)	350 mm
Width (W)	535 mm
Depth (D)	160 mm

Montage

Normen	IEC 60947-2
Produktzertifizierungen	LCIE ASEFA ASTA
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947
Schutzart (Ip)	IP40 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK07 entspricht EN 50102
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-50...85 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	45,000 cm
Vpe 1 Breite	60,000 cm
Vpe 1 Länge	80,000 cm
Vpe 1 Gewicht	50,154 kg
Vpe 2 Art	P12
Vpe 2 Menge	2
Vpe 2 Höhe	90,000 cm
Vpe 2 Breite	80,000 cm
Vpe 2 Länge	120,000 cm
Vpe 2 Gewicht	112,308 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Quecksilberfrei	
 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja	
 Pvc-Frei	
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.