



Leitungsschutzschalter Multi 9 - C60N - 2-polig - 3 A - D-Kurve

60255

⚠ Eingestellt am: 30.06.2021

EAN Code: 3303430602552

⚠ Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Multi 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktname                  | Multi9 C60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produkt- Oder Komponententyp | Leitungsschutzschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kurzbezeichnung Des Geräts   | C60 UL489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geräteanwendung              | Verteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Beschreibung Der Pole        | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anzahl Der Geschützten Pole  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Neutralposition              | Links                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [In] Bemessungsstrom         | 3 A bei 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Netzwerktyp                  | DC<br>AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Auslöser-Technologie         | Thermomagnetisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kurvenscheibe                | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ausschaltvermögen            | 6 kA Icu bei 440 V AC entspricht EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu bei 415 V AC entspricht EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu bei 240 V AC entspricht EN/IEC 60947-2<br>6 kA Icu bei 440 V AC entspricht GB 14048.2<br>10 kA Icu bei 415 V AC entspricht GB 14048.2<br>20 kA Icu bei 240 V AC entspricht GB 14048.2<br>10 kA Icu bei 125 V DC entspricht EN/IEC 60947-2<br>10 kA Icu bei 125 V DC entspricht GB 14048.2<br>10 kA AIR bei 240 V AC entspricht UL 489<br>10 kA AIR bei 125 V DC entspricht UL 489<br>10 kA AIR bei 240 V AC entspricht CSA C22.2 Nr. 5.2<br>10 kA AIR bei 125 V DC entspricht CSA C22.2 Nr. 5.2 |
| Eignung Für Isolation        | Ja entspricht EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Zusatzmerkmale

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Netzwerkfrequenz                          | 50/60 Hz                                     |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung           | 415 V AC<br>240 V AC<br>440 V AC<br>125 V DC |
| Magnetische Auslösegrenze                 | 12 x In +/-20 % AC<br>17 x In +/-20 % DC     |
| Begrenzungs-kategorie                     | 3 entspricht EN/IEC 60947-2                  |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung        | 500 V AC entspricht EN/IEC 60947-2           |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6 kV entspricht EN/IEC 60947-2               |

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kontaktstellungsanzeige             | Ja                                        |
| Steuerungstyp                       | Kippschalter                              |
| Lokale Signalisierung               | ON/OFF-Anzeige                            |
| Montagemodus                        | Aufsteckbar                               |
| Montagehalterung                    | DIN-Schiene                               |
| 9-Mm-Raster                         | 4                                         |
| Höhe                                | 123 mm                                    |
| Breite                              | 36 mm                                     |
| Tiefe                               | 73 mm                                     |
| Produktgewicht                      | 0,22 kg                                   |
| Farbe                               | Grau                                      |
| Mechanische Lebensdauer             | 20000 Zyklen                              |
| Elektrische Lebensdauer             | 10000 Zyklen                              |
| Vorrichtungen Für Vorhängeschlösser | Verriegelbar                              |
| Anschlüsse - Klemmen                | Ringkabelschuhanschluss (oben oder unten) |
| [M] Anzugsdrehmoment                | 2 Nm oben oder unten                      |

## Montage

|                                  |                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Normen                           | GB 14048.2<br>EN/IEC 60947-2<br>UL 489<br>CSA C22.2 Nr. 5                  |
| Produktzertifizierungen          | CSA<br>CCC<br>IEC<br>UL                                                    |
| Schutzart (Ip)                   | IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529<br>IP10 entspricht IEC 60529 |
| Verschmutzungsgrad               | 3 entspricht EN/IEC 60947-2                                                |
| Überspannungskategorie           | IV                                                                         |
| Tropentauglichkeit               | 2 entspricht IEC 60068-1                                                   |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 95 % bei 55 °C                                                             |
| Betriebshöhe                     | 2.000 m                                                                    |
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb  | -30...70 °C                                                                |
| Umgebungstemperatur Bei Lagerung | -40...80 °C                                                                |

## Verpackungseinheiten

|               |        |
|---------------|--------|
| Vpe 1 Art     | PCE    |
| Vpe 1 Menge   | 1      |
| Vpe 1 Höhe    | 13 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 2,2 cm |
| Vpe 1 Länge   | 7,5 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 290 g  |

# Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|