

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Komp.signalstation m. Dauerl.,
farbl. XVD, Fassung BA 15d, max.
230V, IP 40

XVDLS37

⚠ Eingestellt am: 20.10.2020

⚠ Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3389110110715

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVD Optimum
Produkt- Oder Komponententyp	Komplette Klein-Warnleuchte
Signal/Anzeige Rückseiten-Einheit.	Grundelement Direktbefestigung Beleuchtete Einheit
Signaltyp	Stetig leuchtend
Montagedurchmesser	45 mm
Komponentenname	XVDLS
Material	Glasfaserverstärktes Polyamid: Grundeinheit Polykarbonat: beleuchtete Einheit
Lichtquelle	Ohne Leuchtmittel, klar
Lampentyp	Glühlampe mit BA 15d Sockel
[Uh,Nom] Nennhilfsspannung	<= 230 V
Max. Verlustleistung In W	5 W

Zusatzmerkmale

Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleisten,<= 1 x 1,5 mm² mit Kabelende
Kabeleinführung	1 Kabeleinführung mit Gewinde für Pg 7
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	250 V entspricht IEC 60947-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV entspricht IEC 60947-1
Cad-Gesamtbreite	45 mm
Cad-Gesamthöhe	104 mm
Cad-Gesamttiefe	45 mm
Klemmenbeschreibung Iso Nr. 1	(GND)GROUND (COM-1)PW
Produktgewicht	0,08 kg

Montage

Produktzertifizierungen	CSA UL
Normen	EN/IEC 60947-5-1
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...70 °C

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C
Schutzart Gegen Stromschlag	Klasse II entspricht IEC 60536
Schutzart (Ip)	IP40 entspricht IEC 60529

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)


Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Maßzeichnungen

Signalstation

Abmessungen



Montage und Abstand

Signalstation

Schalttafelausschnitt für Direktmontage

