

Fiche produit

Spécifications



APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, French Sockets

BX650CI-FR

! La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

! Disponible tant qu'il reste du stock

Présentation

Lead Time Généralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Puissance Nominale En W	390 W
Puissance Nominale En Va	650 VA
Type De Connexion Sortie	3Français/Belge
Longueur De Câble	1,16 m
Type De Batterie	Batterie au plomb scellée

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Batteries Pré-Installées	0
Créneau De Batterie Vide	0
Temps De Recharge De La Batterie	8 H
Nombre De Quantité De Batterie De Rechange	1
Puissance De Charge De La Batterie (Watts)	10 W nominal
Durée De Vie De La Batterie	3...5 année(s)
Batterie De Remplacement	APCRBC110
Runtime Étendu	0

Généralités

Equipement Fournis	manuel utilisateur carte de garantie
Sous-Catégorie De Produits Web	Entry level
Nombre D'Emplacement Libres De Module D'Alimentation	0
Nombre D'Emplacement Remplis De Module D'Alimentation	0
Redondance	No

Physique

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Couleur	Noir
Hauteur	20 cm
Largeur	11,5 cm
Profondeur	25,7 cm
Poids Du Produit	6,2 kg
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack
Deux Poteaux Montables	0
Compatible Usb	Yes

Entrée

Fréquence Du Réseau	45...65 Hz
Limites De La Tension D'Entrée	140...300 V
Courant Maximum Actuel En Entrée Par Phase	3 A
Courant Commuté	7 A

Sortie

Puissance Configurable Max. (Watts)	390 W
Fréquence De Sortie (Sync À Secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau 50/60 Hz +/- 1 Hz non synchro
Type Ups	Line interactive
Wave Type	Sinusoïde approchée
Courant Maximum Des Sorties	7 A
Puissance Configurable Max. (Va)	650 VA
Temps De Transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

Conformité

Certifications Du Produit	CE
---------------------------	----

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	0...40 °C
Humidité Relative	0...95 %
Altitude De Fonctionnement	0...3000 ft
Température Ambiante De Stockage	-15...40 °C
Altitude De Stockage	0,00...3048,00 m
Niveau Acoustique	45 dBA

Communication et gestion

Paneau De Configuration	Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
Alarme	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux D'Énergie De Surintensité	273 J
--------------------------------	-------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	27,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	19,800 cm
Longueur De L'Emballage 1	34,000 cm
Poids De L'Emballage 1	6,486 kg
Scc14	60731304307381

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓ Produit Économe En Énergie

✓ Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)