

Fiche produit

Spécifications



Harmony XB6 - bouton-pous. lum.
- Ø16mm - à imp. affleurant - 2OF
- 24V - blanc

XB6EAW1B2P

! N'est plus disponible

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2023

! Fin de service le: 31 mai 2023

Code EAN: 3389110625073

Principales

Gamme De Produit	Harmony XB6E
Type De Produit Ou Équipement	Bouton-poussoir monolithique lumineux
Nom De L'Appareil	XB6E
Matériau De La Collettere	Plastique
Diamètre De Fixation	16 mm
Vente Par Quantité Indivisible	5
Forme De La Tête De L'Unité De Signalisation	Rond
Type D'Unité De Commande	rappel à ressort
Profil De L'Unité De Commande	Blanc affleurant
Description Des Contacts	2 "O/F"
Fonctionnement Des Contacts	À action brusque
Mode De Raccordement	Faston isolé, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm Borne à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm² AWG 19 Prise de connexion rapide
Matière Des Contacts	Argent à dorure superficielle
Source Lumineuse	DEL integral
[Us] Tension D'Alimentation	24 V CC polarisé

Complémentaires

Poids Du Produit	0,006 kg
Position De Montage	Toutes positions
Marquage	CE
Endurance Mécanique	1000000 cycle
Résistance De Contact	50 mOhm à 1/6 V
Protection Contre Les Courts-Circuits	2 A cartouche fusible type gG
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	3 A (prise de connexion rapide) 5 A
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	1,5 A à 120 V, AC-12 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 1 A à 240 V, AC-12 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 1 A à 24 V, DC-12 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 0,7 A à 24 V, DC-13 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 0,2 A à 125 V, DC-12 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 0,15 A à 125 V, DC-13 se conformer à EN/CEI 60947-5-1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durée De Vie Électrique	100000 cycle, AC, 0,7 A à 220 V se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
Type De Signalisation	Fixe
Consommation Électrique	10 mA
Durée De Vie	30000 H

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-10...55 °C
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529
Normes	JIS C 4520 UL 508 CEI 60947-1 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-1 JIS C 852
Certifications Du Produit	CCC cURus
Tenue Aux Vibrations	1 mm (f= 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	10 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	20,0 cm
Poids De L'Emballage 1	11,0 g
Type D'Emballage 2	BAG
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	9,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	3,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	20,0 cm
Poids De L'Emballage 2	59,0 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	50
Hauteur De L'Emballage 3	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	15,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	858,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie