

Ficha técnica del producto

Especificaciones



disyuntor miniatura Multi 9 - C60N - 3 polos - 25 A - curva B

23957

Discontinuado el: 23-01-2021

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	C60
Gama	Multi 9
Nombre Del Producto	C60
Tipo De Producto O Componente	Interrupor Automático En Miniatura
Nombre Corto Del Dispositivo	C60N
Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número De Polos	3P
Número De Polos Protegidos	3
Corriente Nominal (In)	25 A a 30 °C
Tipo De Red	CC Ac
Trip Unit Technology ((*))	Térmico-Magnético
Código De Curva	B
Poder De Corte	10 kA Icu a 400...415 V Ac 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 6 kA Icu a 440 V Ac 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 6000 A Icn a 230/400 V Ac 50/60 Hz conforme a EN 60898 20 kA Icu a 125 V CC 2P conforme a EN/IEC 60947-2 20 kA Icu a 230...240 V Ac 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-2 30 kA Icu a 125 V CC 3P conforme a EN/IEC 60947-2 40 kA Icu a <= 250 V CC 4P conforme a EN/IEC 60947-2
Apto Para Seccionamiento	Sí conforme a IEC 60947-2

Complementos

Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	440 V Ac 50/60 Hz 230...240 V Ac 50/60 Hz 400...415 V Ac 50/60 Hz <= 250 V CC 230/400 V Ac 50/60 Hz
Límite De Disparo Magnético	3...5 x In
[Ics] Poder De Corte En Servicio	7,5 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 230...240 V Ac 50/60 Hz 2,25 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 440 V Ac 50/60 Hz 3,75 kA conforme a EN/IEC 60947-2 - 400...415 V Ac 50/60 Hz 6000 A conforme a EN 60898 - 230/400 V Ac 50/60 Hz
Clase De Limitación	3 conforme a EN/IEC 60947-2
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo De Control	Maneta

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Señalización Local	Indicación encendido/apagado
Modo De Montaje	Enganchable
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad De Bloque De Distribución De Embarrado Tipo Peine	no
Pasos De 9 Mm	6
Altura	81 mm
Ancho	54 mm
Profundidad	73 mm
Peso Del Producto	0,36 kg
Durabilidad Mecánica	20000 Ciclos
Conexiones - Terminales	Terminales tipo borne 16 mm² Flexible Terminales tipo borne 25 mm² Rígido
Par De Apriete	Circuito de alimentación: 2 N.m hacia arriba 2 N.m hacia abajo
Protección Contra Fugas A Tierra	Bloque independiente
Compatibilidad Del Producto	Accesorios de C60 Auxiliar C60

Ambiente

Estándares	EN 60898 EN/IEC 60947-2
Tropicalización	2 conforme a IEC 60068-1
Humedad Relativa	95 % a 55 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,4 cm
Paquete 1 Ancho	7,5 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Paquete 1 Peso	0,341 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De [Sí](#)
Rohs

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.