

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Micrologic 5.0 - para Masterpact NW - extraíble

65303

Principal

Gama	Masterpact
Gama De Producto	Masterpact NW
Tipo De Producto O Componente	Unidad de Control
Unidad De Control	Micrologic 5.0
Trip Unit Technology ((*))	Electrónico
Compatibilidad De La Gama	Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número De Polos	3P 4P
Descripción De Polos Protegidos	3t 3t + N/2 4t
Funciones De Protección De Unidad De Control	Protección selectiva
Tipo De Protección	for Protección contra cortocircuitos de corta duración for prot.cont. sobrec. (per.largo) for prot.contra cortocirc.(inst.)
Clasificación De La Unidad De Viaje	800 A a 50 °C 1000 A a 50 °C 1250 A a 50 °C 1600 A a 50 °C 2000 A a 50 °C 2500 A a 50 °C 3200 A a 50 °C 4000 A a 50 °C 5000 A a 50 °C 6300 A a 50 °C
Tipo De Red	Ac
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Modo De Montaje Del Disyuntor	Extraíble

Complementos

Ajuste De La Captación De Larga Duración Tipo Lr (Protección Térmica)	9 regulaciones
[Lr]Rango De Ajuste Del Retardo De La Protección De Larga Duración	0,4...1 x I _n
Tiempo De Ajuste Del Retardo De La Protección De Larga Duración Tr	9 regulaciones
[Tr] Rango De Ajuste Del Retardo De Protección De Larga Duración	0,7...16,6 s a 7.2 x I _r 0,5...24 s a 6 x I _r 12,5...600 s a 1.5 x I _r

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Memoria Térmica	20 mn
Ajuste De La Protección De Corta Duración Tipo Isd	9 regulaciones
[Isd] Rango De Ajuste De La Captación De La Protección De Corta Duración	1,5...10 x Ir
Ajuste Del Retardo De Protección A Corto Plazo Tipo Tsd	Regulable
[Tsd] Rango De Ajuste Del Retardo De La Protección A Corto Plazo	0...0,4 s I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Ajuste Del Arranque De La Protección Instantanea Tipo Li	9 regulaciones
[Ii] Rango De Ajuste De La Captación De Protección Instantánea	2...15 x In Apagado
Protección Contra Fugas A Tierra	Sem
Selectividad Lógica Zsi	Sem
Señalización Local	Electrical fault ((*)) 3 LED rojo) Error interno 1 LED rojo)

Ambiente

Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,8 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	21,5 cm
Paquete 1 Peso	365,0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

 Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil