


Ficha técnica del producto

Especificaciones

Category6, 4pr UTP Cable 305m GREY, CM



ACT4P6UCM3RBGYB

Discontinuoado el: 01-12-2021

Discontinuoado

Principal

Gama	Actassi
Tipo De Producto O Componente	Cubierta frontal de cobre
Color	Gris
Tipo De Apantallamiento De Cable	U/UTP

Complementos

Tipo De Cable	Cables de 4 pares
Categoría De Red De Comunicaciones	6
Pérdida De Retorno	19,4 dB 0,772 MHz 20 dB 1 MHz 23 dB 4 MHz 24,5 dB 8 MHz 25 dB 10 MHz 25 dB 16 MHz 25 dB 20 MHz 24,3 dB 25 MHz 23,6 dB 31,25 MHz 21,5 dB 62,5 MHz 20,1 dB 100 MHz
Atenuación	Guaranteed: 1,8 dB @ 0,772 MHz per 100 m cable Guaranteed: 2 dB @ 1 MHz per 100 m cable Guaranteed: 4,1 dB @ 4 MHz per 100 m cable Guaranteed: 5,8 dB @ 8 MHz per 100 m cable Guaranteed: 6,5 dB @ 10 MHz per 100 m cable Guaranteed: 8,2 dB @ 16 MHz per 100 m cable Guaranteed: 9,3 dB @ 20 MHz per 100 m cable Guaranteed: 10,4 dB @ 25 MHz per 100 m cable Guaranteed: 11,7 dB @ 31,25 MHz per 100 m cable Guaranteed: 17 dB @ 62,5 MHz per 100 m cable Guaranteed: 22 dB @ 100 MHz per 100 m cable
Diafonía Del Extremo Cercano De Suma De Potencias (Ps Next)	64 dB a 0,772 MHz 62,3 dB a 1 MHz 53,3 dB a 4 MHz 48,8 dB a 8 MHz 47,3 dB a 10 MHz 44,3 dB a 16 MHz 42,8 dB a 20 MHz 41,3 dB a 25 MHz 39,9 dB a 31,25 MHz 35,4 dB a 62,5 MHz 32,3 dB a 100 MHz

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Diafonía Del Extremo Cercano	67 dB a 0,772 MHz
	65,3 dB a 1 MHz
	56,3 dB a 4 MHz
	51,8 dB a 8 MHz
	50,3 dB a 10 MHz
	47,3 dB a 16 MHz
	45,8 dB a 20 MHz
	44,3 dB a 25 MHz
	42,9 dB a 31,25 MHz
	38,4 dB a 62,5 MHz
	35,3 dB a 100 MHz
Tapa De Conexiones Trasero	100 Ohm +10 % -15 %) a 1...100 MHz
Maximum Loop Resistance	73,2 Ohm
Desequilibrio De Capacidad	330 pF / 100 m
Maximum Resistance Unbalance	5 %
Material De Aislamiento De Cables	PE
Material Conductor	Cobre desnudo sólido
Calibre Awg	AWG 23
Diámetro Exterior Del Cable	4,9 mm
Longitud De Cable	305 m
País Objetivo	Brazil

Ambiente

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	75 °C
Certificaciones De Producto	UL
Resistencia A Las Llamas	CM
Normas	ANSI/TIA/EIA-568-B UL 444 ISO/IEC 11801

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	37,0 cm
Paquete 1 Ancho	28,0 cm
Paquete 1 Longitud	37,0 cm
Paquete 1 Peso	13,4 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia

Desempeño basándose en el bienestar

☒ Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas