

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor diferencial Easy9 2P 63A

EZ9R36263

Principal

Gama De Producto	Easy9
Tipo De Producto O Componente	Disyuntor De Corriente Residual (Rccb)
Nombre Corto Del Dispositivo	Easy9 Rccb
Polos	2P
Posición De Neutro	Izquierda
Corriente Nominal (In)	63 A
Tipo De Red	Ac
Sensibilidad Ante Fugas A Tierra	30 mA
Retardo De La Protección Contra Fugas A Tierra	Instantáneo
Clase De Protección Contra Fugas A Tierra	Tipo Ac
Poder De Corte Y De Cierre Nominal	500 A
Intensidad De Cortocircuito Condicional	Easy9 Mcb 6000 A 63 A

Complementos

Ubicación Del Dispositivo En El Sistema	Outgoer
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	230 V Ac 50/60 Hz
Tecnología De Disparo Corriente Residual	Independiente De La Tensión
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	440 V Ac
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV
Corriente De Sobretensión	250 A
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Tipo De Control	Maneta
Modo De Montaje	Enganchable
Soporte De Montaje	Carril Din
Compatibilidad De Bloque De Distribución De Embarrado Tipo Peine	Arriba Sí
Paso Interpolar	18 mm Entre Fases
Pasos De 9 Mm	4
Altura	82 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ancho	36 mm
Profundidad	72 mm
Color	Gris Ral 7035)
Durabilidad Mecánica	5000 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	Ac 2000 Ciclos 230 V Ac 50/60 Hz
Conexiones - Terminales	Terminal Tipo Borne Arriba O Abajo) 1...35 mm² Rígido Terminal Tipo Borne Arriba O Abajo) 1...25 mm² Flexible
Par De Apriete	3,5 N.m Arriba O Abajo

Ambiente

Estándares	Iec 61008-1
Certificaciones De Producto	Ce
Grado De Protección Ip	Ip20
Grado De Contaminación	2 conforme a Iec 61008-1
Tropicalización	2
Humedad Relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-5...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 Ancho	4 cm
Paquete 1 Longitud	9 cm
Paquete 1 Peso	220 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Y Cables Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas