

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Contacto auxiliar instantaneo montaje frontal - NANC

GVAE11

### Principal

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gama                             | TeSys<br>TeSys Deca                                     |
| Nombre Corto Del Dispositivo     | GVAE                                                    |
| Tipo De Producto O Componente    | Bloque de contactos auxiliares                          |
| Compatibilidad Del Producto      | GV2P<br>GV2RT<br>GV2ME<br>GV3L<br>GV2LE<br>GV3P<br>GV2L |
| Ubicación De Montaje             | Panel frontal                                           |
| Composición Del Polo De Contacto | 1 NA + 1 NC                                             |
| Cantidad Por Set                 | Juego De 10                                             |

### Complementos

|                                          |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento      | 300 V conforme a UL 508<br>300 V conforme a CSA C22.2 No 14<br>250 V conforme a En> 40 A                                                                     |
| [Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal   | 24...240 V Ac<br>24...60 V CC                                                                                                                                |
| [Ith] Corriente Térmica Convencional     | 2,5 A                                                                                                                                                        |
| Durabilidad Mecánica                     | 100000 Ciclos                                                                                                                                                |
| Corriente Mínima De Conmutación          | 5 mA                                                                                                                                                         |
| Tensión Mínima De Conmutación            | 17 V                                                                                                                                                         |
| Tipo De Protección                       | Fusible gG 10 A<br>Disyuntor GB2CB06 10 A                                                                                                                    |
| Potencia Nominal De Funcionamiento En Va | 120 VA a 110...120 V AC-15 100000 Ciclos<br>120 VA a 230...240 V AC-15 100000 Ciclos<br>48 VA a 24 V AC-15 100000 Ciclos<br>60 VA a 48 V AC-15 100000 Ciclos |
| Potencia Nominal De Funcionamiento En W  | 15 W a 48 V DC-13 100000 Ciclos<br>24 W a 24 V DC-13 100000 Ciclos<br>9 W a 60 V DC-13 100000 Ciclos                                                         |
| Par De Apriete                           | 1,4 N.m Screw clamp terminals                                                                                                                                |
| Altura                                   | 11 mm                                                                                                                                                        |
| Ancho                                    | 45 mm                                                                                                                                                        |
| Profundidad                              | 29 mm                                                                                                                                                        |
| Peso Del Producto                        | 0,02 kg                                                                                                                                                      |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Ambiente

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Características Ambientales | Ambiente normal |
| Certificaciones De Producto | UKCA            |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE       |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 1,200 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 7,000 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 17,000 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1       |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 6,200 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 12,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 7,400 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 174,000 g |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S02       |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 220       |
| Paquete 3 Altura                   | 15,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 4,123 kg  |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

|   |                                      |                    |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc          |                    |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos          |                    |
| ✓ | Sin Mercurio                         |                    |
| ✓ | Información Sobre Exenciones De Rohs | <a href="#">Sí</a> |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                             |