

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo disyuntor de baterías para Galaxy VS 20-80 kW 400 V

GVSB BB20K80H

Descripción General

Presentación	Módulo disyuntor de baterías de montaje en pared para uso con soluciones de baterías de otros fabricantes.
Tiempo De Entrega	Suele entregarse en el plazo de 2 semanas

Principal

Tipo De Batería	VRLA
-----------------	------

Físico

Color	Blanco
Altura	65 cm
Ancho	50 cm
Profundidad	28 cm
Peso Del Producto	25 kg

Ambiental

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	48 cm
Paquete 1 Ancho	84 cm
Paquete 1 Longitud	122 cm
Paquete 1 Peso	45 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

 Producto Eficiente En Materia Energética

 Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue [Compatible con las excepciones](#)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)