

Fiche produit

Spécifications



QTM Fiber Converter MM/LC 2CH 100Mb

140NRP31200

Code EAN: 3595864179216

Principales

Gamme De Produit	Plateforme d'automatisme Modicon Quantum
Type De Produit Ou Équipement	Convertisseur de fibres
Type De Fibre Optique	Multimode

Complémentaires

Courant Nécessaire Pour Le Bus	1000 mA
Puissance Dissipée En W	5 W
Courant À L'Appel	1 A à 5 V CC
Nombre De Ports	2 fibre optique, type de connecteur: LC 2 ethernet, type de connecteur: RJ45
Signalisation Locale	1 LED vert avec RDY marquage pour statut du module 1 LED rouge avec ERR marquage pour défaut interne, panne du module 1 LED vert avec STS1 marquage pour état connexion canal 1 1 LED vert avec FX1 ACT marquage pour état de communication canal 1 1 LED vert avec STS2 marquage pour état connexion canal 2 1 LED vert avec FX2 ACT marquage pour état de communication canal 2
Longueur D'Onde	1310 nm
Écart Optique Entre 2 Émetteurs-Récepteurs	2000 m (50/125 µm), puissance optique : -23,5...-14 dBm 3000 m (62,5/125 µm), puissance optique : -20...-14 dBm
Atténuation	-23,5...-14 dB (50/125 µm) -20...-14 dB (62,5/125 µm)
Temps De Montée/Descente	3 ns
Sensibilité Du Récepteur	- 30 dBm
Silence Détecté	-45 dBm
Marquage	CE
Matière	Plastique
Largeur	40,34 mm
Hauteur	250 mm
Profondeur	103,85 mm
Poids Du Produit	0,554 kg

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
Humidité Relative	0...95 %

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Altitude De Fonctionnement	0...2000 m
Normes	CSA C22.2 No 142 FM class 1, division 2 UL 508
Certifications Du Produit	C-Tick TÜV Marine marchande

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	16,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	31,2 cm
Poids De L'Emballage 1	584,5 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	7
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	4,592 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	168
Hauteur De L'Emballage 3	80 cm
Largeur De L'Emballage 3	120 cm
Longueur De L'Emballage 3	105 cm
Poids De L'Emballage 3	119,208 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)


Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)

Encombrements

Racks de montage des modules

Dimensions des modules et des racks



- (1) 2 emplacements
- (2) 3 emplacements
- (3) 4 emplacements
- (4) 6 emplacements
- (5) 10 emplacements
- (6) 16 emplacements