

Fiche produit

Spécifications



Multi 9 CT - contacteur - 2P - 2F - 16A - 230V

15957

! La production de ce produit a été arrêtée le: 25 sept. 2017

Code EAN: 3303430159575

! N'est plus disponible

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Contacteur
Nom De L'Appareil	CT
Application	Circuit de commande
Pôles	2P
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	16 A AC-7A
Composition Des Pôles	2NO
Type De Réseau	CA
Type De Commande	Contrôle à distance
[Uc] Tension Circuit De Commande	230/240 V CA 50 Hz

Complémentaires

Fréquence Du Réseau	50 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA 50 Hz
Puissance Maximum	2,1 W à 250 V CA
Type De Signal De Commande	Maintenu
Indication De Tension	Indicateur de couleur
Consommation Moyenne Au Maintien En Va	3,8 VA
Consommation Moyenne À L'Appel En Va	9,2 VA
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Gris
Endurance Mécanique	1000000 cycle
Durée De Vie Électrique	100000 cycle CEI/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A 30000 cycle CEI/EN 61095 50 Hz AC-7B 30000 cycle CEI/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5B

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode De Raccordement	Circuit de puissance : borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² souple Circuit de puissance : borne du type à cage1 câble(s) 6 mm² rigide Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² souple Télécommande : borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm² rigide
Accessoires Associés	Filtre d'interférences Contact auxiliaire Temporisation Commande mixte : impulsion/maintien
Code De Compatibilité	CT

Environnement

Normes	CEI/EN 61095
Certifications Du Produit	CEBEC EAC CCC IMQ VDE
Pression Acoustique	30 dB
Degré De Protection Ip	IP20
Degré De Pollution	2
Tropicalisation	2 se conformer à EN 60947-4-1 2 se conformer à EN 61095 2 se conformer à CEI 1095
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	7 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,5 cm
Poids De L'Emballage 1	0,116 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------