

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Open BOX para Panel Universal



HMIG5U

Discontinuado el: 23-07-2021

Fuera de servicio el: 16-08-2022

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony GTU
Tipo De Producto O Componente	Base
Nombre Corto Del Dispositivo	Open Box ((*))
Compatibilidad De Gama	Harmony GTU
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	12...24 V CC Fuente de alimentación

Complementos

Tipo De Conexion Integrada	Ethernet TCP/IP 2 RJ45 Enlace serie COM1 RJ45 RS485 110...115200 bit/s ((*)) Enlace serie COM2 SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 110...115200 bit/s ((*)) Auxiliary port ((*)) bornero Expansion unit ((*)) fieldbus card ((*)) Puerto USB 2.0 mini B USB DVI-D video port ((*)) DVI-D ((*)) Micrófono mini-jack Puerto USB 2.0 3 USB tipo A
Sistema Operativo	Windows Embedded 7 ((*))
Software Package ((*))	Internet Explorer Cliente web de Vijeo Citect Vijeo Designer run time ((*)) .NET framework 4.0 ((*)) Adobe PDF reader ((*)) CAD viewer ((*)) Multimedia player ((*)) Office reader VNC client/server ((*))
Nombre Del Procesador	Intel X86 ((*)) 1.66 GHz
Mantenido Ti24	16 GB Cfast card ((*))
Puerto Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ((*))
Descripción De Memoria	512 kB NVRAM backup memory ((*)) 2 GB RAM interno
Ancho	188 mm
Altura	131 mm
Peso Del Producto	0,9 kg

Ambiente

Normas	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-02 UL 508 Class I division 2 ((*)) CSA C22.2 No 214 IEC 61132-3
--------	---

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Grado De Contaminación	2 conforme a EN 61131-2 Ed.4
Humedad Relativa	10...90 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Resistencia A Las Vibraciones	3.5 mm constant amplitude ((*)) 5...9 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2 9.8 m/s² 9...150 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2
Compatibilidad Electromagnética	Prueba de inmunidad ante descarga electrostática conforming to EN/IEC 61000-4-2 nivel 3

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,5 cm
Paquete 1 Ancho	21,0 cm
Paquete 1 Longitud	26,5 cm
Paquete 1 Peso	1,161 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil