

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de Contacto auxiliar frontal - 2NA2NC

LADN22

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Del Producto	TeSys Deca
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contactos auxiliares
Nombre Corto Del Dispositivo	LADN
Compatibilidad De La Gama	TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D TeSys G LC1F TeSys G CR1F TeSys F CAD TeSys F LC1D
Ubicación De Montaje	Parte frontal
Composición Del Polo De Contacto	2 a + 2 NF
Contacts Operation	Instantáneo
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	"690 V" Ac 25...400 Hz
[Ie] Intensidad De Funcionamiento Nominal	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at "690 V" AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V conforme a IEC 60947-5-1 600 V conforme a UL 600 V conforme a CSA
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A (at 60 °C)
Estándares	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certificaciones De Producto	CB UL CSA CCC UKCA

Complementos

Irms Poder De Conexión Nominal	140 A Ac conforming to IEC 60947-5-1 250 A CC conforming to IEC 60947-5-1
Rango Temporal Admisible	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Tipo De Protección	Fusible gG 10 A
Durabilidad Mecánica	30 Mciclos
Corriente Mínima De Conmutación	5 mA

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tensión Mínima De Conmutación	17 V
Tiempo De No Superposición	1,5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1,5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
Resistencia De Aislamiento	> 10 MOhm
Conexiones - Terminales	Screw clamp terminals 1 1...4 mm²Flexible con extremidad de cable Screw clamp terminals 1 1...4 mm²Flexible sem Screw clamp terminals 2 1...2,5 mm²Flexible con extremidad de cable Screw clamp terminals 2 1...4 mm²Flexible sem Screw clamp terminals 1 1...4 mm²Rígido sem Screw clamp terminals 2 1...4 mm²Rígido sem
Par De Apriete	1,7 N.m plano Ø 6 1,7 N.m Philips nº 2 1,7 N.m pozidriv No 2
Altura	48 mm
Ancho	44 mm
Profundidad	42 mm
Peso Del Producto	0,05 kg
Color	Gris oscuro

Ambiente

Características Ambientales	Ambiente normal
Grado De Protección Ip	Ip20 conforming to IEC 60529
Tratamiento De Protección	TH conforme a IEC 60068
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-60...80 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-5...60 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	3000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	5,000 cm
Paquete 1 Longitud	4,400 cm
Paquete 1 Peso	62,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	160
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	10,470 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	1280
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm

Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	91,760 kg

Garantia contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas