

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Temporizador de trabajo - 1...30s - NANC

LADS2

Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre Del Producto	TeSys Deca
Tipo De Producto O Componente	Bloque de contactos auxiliares temporizados
Compatibilidad De La Gama	TeSys F CAD TeSys F LC1D TeSys G LC1F TeSys G CR1F
Aplicación Del Dispositivo	Arrancador estrella triángulo
Ubicación De Montaje	Parte frontal
Composición Del Polo De Contacto	1 NA + 1 NC
Contacts Operation	Time delay
Tipo De Temporizador	Temporización de encendido
Rango De Temporización	1...30 s
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	"690 V" Ac 25...400 Hz
[Ie] Intensidad De Funcionamiento Nominal	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at "690 V" AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V conforme a IEC 60947-5-1 600 V conforme a UL 60947-5-1 600 V conforme a CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A (at 60 °C)
Estándares	CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	Esquema IECEE CB UL CSA CCC EAC UKCA

Complementos

Irms Poder De Conexión Nominal	140 A at <= 690 V Ac conforming to IEC 60947-5-1 250 A at <= 690 V CC conforming to IEC 60947-5-1
Rango Temporal Admisible	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Tipo De Protección	Fusible gG 10 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Durabilidad Mecánica	5 Mciclos
Corriente Mínima De Conmutación	5 mA
Tensión Mínima De Conmutación	17 V
Tiempo De No Superposición	1,5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1,5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
Resistencia De Aislamiento	> 10 MOhm
Conexiones - Terminales	Screw clamp terminals 1 1...2,5 mm²Flexible con extremidad de cable Screw clamp terminals 1 1...2,5 mm²Flexible sem Screw clamp terminals 2 1...2,5 mm²Flexible con extremidad de cable Screw clamp terminals 2 1...2,5 mm²Flexible sem Screw clamp terminals 1 1...2,5 mm²Rígido Screw clamp terminals 2 1...2,5 mm²Rígido Screw clamp terminals
Par De Apriete	1,7 N.m plano Ø 6 1,7 N.m Philips nº 2 1,7 N.m pozidriv No 2
Altura	48 mm
Ancho	44 mm
Profundidad	61 mm
Color	Gris oscuro

Ambiente

Características Ambientales	Ambiente normal
Grado De Protección Ip	Ip20 conforme a Iec 60529
Tratamiento De Protección	TH conforme a IEC 60068
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-60...80 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-40...70 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	3000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,2 cm
Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	4,8 cm
Paquete 1 Peso	82 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5,2 cm
Paquete 2 Ancho	13 cm
Paquete 2 Longitud	24 cm
Paquete 2 Peso	836 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	140
Paquete 3 Altura	30 cm

Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	12,202 kg

Garantia contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

 Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas