

Fiche produit

Spécifications



Harmony XB6 - voyant rond - Ø16mm - IP65 - DEL intégrée - 12V - cosses - orange

XB6EAV8JP

! La production de ce produit a été arrêtée le: 29 janv. 2021

! N'est plus disponible

Code EAN: 3389110624717

Principales

Gamme De Produit	Harmony XB6E
Type De Produit Ou Équipement	Voyant monolithique
Nom De L'Appareil	XB6E
Matériau De La Collerette	Plastique
Diamètre De Fixation	16 mm
Vente Par Quantité Indivisible	5
Forme De La Tête De L'Unité De Signalisation	Rond
Couleur De La Capsule	Orange
Source Lumineuse	DEL integral
Alimentation Du Bloc Lumineux	Direct
[Us] Tension D'Alimentation	12 V CC polarisé

Complémentaires

Poids Du Produit	0,006 kg
Catégorie De Surtension	Il se conformer à CEI 60536
Position De Montage	Toutes positions
Marquage	CE
Mode De Raccordement	Faston isolé, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm Borne à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm² AWG 19 Prise de connexion rapide
Couple De Serrage	0,6...1 N.m
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
Type De Signalisation	Fixe
Consommation Électrique	10 mA
Durée De Vie	30000 H

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-10...55 °C
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	JIS C 852 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 CEI 60947-1 CEI 60947-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Certifications Du Produit	CCC cURus
Tenue Aux Vibrations	1 mm (f= 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	10 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et   faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie