


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Borne de conexión tornillo tierra - 2 puntos - 6mm - gris

NSYTRV62PE

Principal

Gama	Linergy
Nombre Del Producto	Linergy TR
Tipo De Producto O Componente	Bornero
Nombre Corto Del Dispositivo	TRV
Tipo De Bloque De Terminales	Protective earth
Nivel De Bornas	1
Modo De Montaje	Enganchable
Sección Transversal Nominal	6 mm²
Longitud	47,7 mm
Color	Amarillo verdoso
Cantidad Por Set	Pack de 50

Complementos

Ancho	8,2 mm
Altura	47,5 mm
Conexiones - Terminales	1 x terminal por tornillo hacia arriba 1 x terminal por tornillo hacia abajo
Número De Conexiones	2
Posición De Conexión	De lado
Número De Entrada De Medición	2
Sección Transversal De Cable	0,2...10 mm², sólido 0,2...10 mm², Flexible sem 0,2...6 mm², Flexible con extremidad de cable
Par De Apriete	1,5...1,8 N.m
Longitud De Pelado De Cable	10 mm
Tipo De Herramienta	Conexión destornillador Desconexión destornillador
Material	Poliamida 6/6: caja aislante
2 En Armario	0,01 a 1 MHz conforme a IEC 60250 0,01 a 1 MHz conforme a VDE 0303-T4
Almohadilla Plana	3,7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ.m conforme a IEC 60093 10000 MΩ.m conforme a VDE 0303-T30
Resistencia De Superficie	1000 GΩ conforme a IEC 60093 1000 GΩ conforme a VDE 0303-T30

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Resistencia Al Desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) conforme a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) conforme a VDE 0303-T30
Resistencia A Las Llamas	V0 0,8 mm conforme a UL 94
Peso Del Producto	22,74 g
Compatibilidad De La Gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma ((*)) TeSys
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial

Ambiente

Certificaciones De Producto	ATEX cURus Vde EAC IEC-Ex DNV CSA LR GL
Fuerza Dieléctrica	1000 V conforme a IEC 60243-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...130 °C conforme a IEC 60216-1 -40...130 °C conforme a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,9 cm
Paquete 1 Ancho	4,8 cm
Paquete 1 Longitud	4,7 cm
Paquete 1 Peso	22 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	5,2 cm
Paquete 2 Ancho	10,2 cm
Paquete 2 Longitud	21,4 cm
Paquete 2 Peso	1,108 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	450
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	10,46 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía

18 months

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas