

Fiche produit

Spécifications



Harmony XB6 - bouton-poussoir lumineux - tête carrée - orange - Ø16 - 24V - 1 OF

XB6ECF8B1P

Code EAN: 3389110629262

Principales

Gamme De Produit	Harmony XB6E
Type De Produit Ou Équipement	Bouton-poussoir monolithique lumineux
Nom De L'Appareil	XB6E
Matériau De La Colletette	Plastique
Diamètre De Fixation	16 mm
Vente Par Quantité Indivisible	5
Forme De La Tête De L'Unité De Signalisation	Carré
Type D'Unité De Commande	accrochage
Profil De L'Unité De Commande	Orange affleurant
Description Des Contacts	1 F/O
Fonctionnement Des Contacts	À action brusque
Mode De Raccordement	Connecteurs Faston, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm Connecteurs soudés
Matière Des Contacts	Argent à dorure superficielle
Source Lumineuse	DEL integral
[Us] Tension D'Alimentation	24 V CC polarisé

Complémentaires

Hauteur	18 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	40 mm
Description Des Bornes Iso N°1	(13-14-11-12)OF
Poids Du Produit	0,006 kg
Catégorie De Surtension	Il se conformer à CEI 60536
Position De Montage	Toutes positions
Marquage	CE
Force D'Actionnement	1,3 N état électrique modifié par F/O
Endurance Mécanique	250000 cycle
Protection Contre Les Courts-Circuits	3 A cartouche fusible type gG
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	3 A
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	250 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
Durée De Vie Électrique	50000 cycle, DC-12, 1 A à 30 V se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 50000 cycle, AC-12, 0,5 A à 125 V se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 50000 cycle, AC-12, 0,5 A à 250 V se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Fiabilité Électrique	$\Lambda = 10\exp(-8)$ à 5 V et 1 mA avec niveau de confiance de 90% se conformer à CEI 60947-5-4
Type De Signalisation	Fixe
Consommation Électrique	10 mA
Durée De Vie	50000 H

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-10...55 °C
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529
Normes	CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-1 JIS C 852 CEI 60947-1 UL 508 JIS C 4520
Certifications Du Produit	CCC cURus
Tenue Aux Vibrations	1 mm (f= 5...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 9 gn (f= 5...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue Aux Chocs Mécaniques	20 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Compatibilité Électromagnétique	Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV conforming to CEI 6100-4-11

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	2,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	18,7 cm
Poids De L'Emballage 1	9,0 g
Type D'Emballage 2	BAG
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	7,2 cm
Largeur De L'Emballage 2	2,8 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,7 cm
Poids De L'Emballage 2	49,0 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	50
Hauteur De L'Emballage 3	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	15,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm

Poids De L'Emballage 3	715,0 g
------------------------	---------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie