


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Carril modular para pasillo lateral



03010

Discontinuado el: 29-11-2021

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Rail
Tipo De Accesorio/Categoría	Accesorios De Instalacion
Compatibilidad De La Gama	Prisma Prisma G conducto
Tipo De Carril	Modular
Equipo Instalado	Acti 9 fijo C120 Sem Maneta TeSys fijo GV2LE TeSys fijo GV2ME TeSys fijo GV2RTn Acti 9 fijo iC120 Sem Maneta Compacto fijo INS100 mando rotativo - vertical Compacto fijo INS160 mando rotativo - vertical Compacto fijo INS41 mando rotativo - vertical Compacto fijo INS63 mando rotativo - vertical Acti 9 fijo dispositivo modular Multi 9 fijo dispositivo modular Multi 9 fijo NG125 Sem Maneta Multi 9 fijo NG125 NA Maneta Acti 9 fijo C120 con Maneta Acti 9 fijo iC120 con Maneta Multi 9 fijo NG125 con Maneta Compacto fijo INS125 mando rotativo - vertical Acti 9 fijo modular device <= 40 A ((*)) Multi 9 fijo modular device <= 40 A ((*))

Descripción De Los Polos	1 x 3P fijo C120 1 x 4P fijo C120 1 x 3P fijo iC120 1 x 4P fijo iC120 1 x 3P fijo INS100 vertical 1 x 4P fijo INS100 vertical 1 x 3P fijo INS160 vertical 1 x 4P fijo INS160 vertical 1 x 3P fijo INS41 vertical 1 x 4P fijo INS41 vertical 1 x 3P fijo INS63 vertical 1 x 4P fijo INS63 vertical 1 x 3P fijo NG125 1 x 4P fijo NG125 1 x 3P fijo NG125 NA 1 x 4P fijo NG125 NA 1 x 3P fijo INS125 vertical 1 x 4P fijo INS125 vertical 4 x 3P fijo GV2LE 4 x 3P fijo GV2ME 4 x 3P fijo GV2RTn
--------------------------	--

Complementos

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Installation Description	Conducto de fijación al suelo 300 mm Conducto mural 300 mm
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	4 C120 Sem, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 4 C120 Sem, directo 300 mm conducto mural 3 GV2LE, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 3 GV2LE, directo 300 mm conducto mural 3 GV2ME, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 3 GV2ME, directo 300 mm conducto mural 3 GV2RTn, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 3 GV2RTn, directo 300 mm conducto mural 4 iC120 Sem, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 4 iC120 Sem, directo 300 mm conducto mural 4 INS100, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 4 INS100, directo 300 mm conducto mural 5 INS100, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 5 INS100, directo 300 mm conducto mural 4 INS125, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 4 INS125, directo 300 mm conducto mural 5 INS125, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 5 INS125, directo 300 mm conducto mural 4 INS160, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 4 INS160, directo 300 mm conducto mural 5 INS160, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 5 INS160, directo 300 mm conducto mural 4 INS41, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 4 INS41, directo 300 mm conducto mural 4 INS63, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 4 INS63, directo 300 mm conducto mural 3 modular device <= 40 A ((*)), directo 300 mm conducto de fijación al suelo 3 modular device <= 40 A ((*)), directo 300 mm conducto mural 4 dispositivo modular, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 4 dispositivo modular, directo 300 mm conducto mural 4 NG125 Sem, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 4 NG125 Sem, directo 300 mm conducto mural 4 NG125 NA, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 4 NG125 NA, directo 300 mm conducto mural 4 C120 con, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 4 C120 con, directo 300 mm conducto mural 4 iC120 con, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 4 iC120 con, directo 300 mm conducto mural 4 NG125 con, directo 300 mm conducto de fijación al suelo 4 NG125 con, directo 300 mm conducto mural
Pasos De 9 Mm	20
Cantidad Por Set	Pack de 1
Altura	52 mm
Ancho	218 mm
Profundidad	100 mm
Peso Del Producto	0,14 kg
Color	Natural ((*))
Material	Metal

Ambiente

Estándares	Iec 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)