


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Riel modular Prisma P - 650W



03401

Discontinuado el: 31-03-2023

Fuera de servicio el: 30-04-2023

Discontinuado

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Rail
Tipo De Accesorio/Categoría	Accesorios De Instalacion
Compatibilidad De La Gama	Prisma Prisma P
Tipo De Carril	Modular
Equipo Instalado	Acti 9 fijo C120 Sem Maneta TeSys fijo GV2LE TeSys fijo GV2ME TeSys fijo GV2RTn Acti 9 fijo iC120 Sem Maneta Vigilohm ((*)) IM20 Vigilohm ((*)) IM20H Compacto fijo INS100 mando rotativo - vertical Compacto fijo INS160 mando rotativo - vertical Compacto fijo INS41 mando rotativo - vertical Compacto fijo INS63 mando rotativo - vertical Acti 9 fijo dispositivo modular Multi 9 fijo dispositivo modular Multi 9 fijo NG125 Sem Maneta Multi 9 fijo NG125 NA Maneta Vigirex RH10 Vigirex RH21 Vigirex RH99 Acti 9 fijo C120 con Maneta Acti 9 fijo iC120 con Maneta Multi 9 fijo NG125 con Maneta Acti 9 fijo 1/2 or 1 module lamp ((*)) - Horizontal Compacto fijo INS125 mando rotativo - vertical Acti 9 fijo modular device <= 40 A ((*)) Multi 9 fijo modular device <= 40 A ((*)) Vigilohm ((*)) IM10 Vigilohm ((*)) IM10H Vigilohm ((*)) IM9 Vigilohm ((*)) IM9-OL Acti 9 dispositivo de medición Multi 9 dispositivo de medición Vigirex RH197M

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Descripción De Los Polos	1 x 3P fijo C120 1 x 4P fijo C120 9 x 3P fijo GV2LE 9 x 3P fijo GV2ME 9 x 3P fijo GV2RTn 1 x 3P fijo iC120 1 x 4P fijo iC120 1 x 3P fijo INS100 vertical 1 x 4P fijo INS100 vertical 1 x 3P fijo INS160 vertical 1 x 4P fijo INS160 vertical 1 x 3P fijo INS41 vertical 1 x 4P fijo INS41 vertical 1 x 3P fijo INS63 vertical 1 x 4P fijo INS63 vertical 1 x 3P fijo NG125 1 x 4P fijo NG125 1 x 3P fijo NG125 NA 1 x 4P fijo NG125 NA 1 x 3P fijo INS125 vertical 1 x 4P fijo INS125 vertical
--------------------------	--

Complementos

Installation Description	Armario 650 mm 400 mm
Altura Nominal Del Armario	2000 mm
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	2 1/2 or 1 module lamp ((*)), directo 650 mm armario 5 C120 Sem, directo 650 mm armario 3 GV2LE, directo 650 mm armario 3 GV2ME, directo 650 mm armario 3 GV2RTn, directo 650 mm armario 5 iC120 Sem, directo 650 mm armario 4 IM10 650 mm armario 4 IM10H 650 mm armario 4 IM20 650 mm armario 4 IM20H 650 mm armario 3 IM9 650 mm armario 3 IM9-OL 650 mm armario 4 INS100, directo 650 mm armario 5 INS100, directo 650 mm armario 4 INS125, directo 650 mm armario 5 INS125, directo 650 mm armario 4 INS160, directo 650 mm armario 5 INS160, directo 650 mm armario 4 INS41, directo 650 mm armario 4 INS63, directo 650 mm armario 3 dispositivo de medición 650 mm armario 3 modular device <= 40 A ((*)), directo 650 mm armario 8 modular device <= 40 A ((*)), directo 650 mm armario 4 dispositivo modular, directo 650 mm armario 5 NG125 Sem, directo 650 mm armario 5 NG125 NA, directo 650 mm armario 3 RH10 650 mm armario 3 RH197M 650 mm armario 3 RH21 650 mm armario 3 RH99 650 mm armario 5 C120 con, directo 650 mm armario 5 iC120 con, directo 650 mm armario 5 NG125 con, directo 650 mm armario
Pasos De 9 Mm	48
Cantidad Por Set	Pack de 1
Altura	43 mm
Ancho	592 mm
Profundidad	126 mm
Peso Del Producto	0,5 kg
Color	Natural ((*))
Material	Metal

Ambiente

Estándares	IEC 61439-2 Iec 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	12,0 cm
Paquete 1 Longitud	60,5 cm
Paquete 1 Peso	514,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	14,5 cm
Paquete 2 Ancho	23,5 cm
Paquete 2 Longitud	61,5 cm
Paquete 2 Peso	6,32 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	240
Paquete 3 Altura	74 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	138,4 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil