

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CAJA COLGANTE 2 PULS,

XACA2053

Fuera de servicio el: 16-08-2022

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XAC
Tipo De Producto O Componente	Estación de control colgante
Nombre Corto Del Dispositivo	XACA pistol grip ((*))

Complementos

Tipo De Estación De Control	Con doble aislamiento
Material Del Envoltente	Polipropileno
Tipo De Control	Intuitivo
Tipo De Circuito Eléctrico	Circuito de control
Tipo De Envoltente	Preparado para uso
Control Station Application ((*))	Control de motor elevador de una velocidad
Composición De La Estación De Control	2 pulsadores +1 parada emergencia
Tipo De Botón De Control	Pulsador parada U 30 mm 1 NC bloqueo Pulsador prim 1 NC + 1NA subir, lento Pulsador segundo 1 NC + 1NA inferior, lento
Compatibilidad Del Producto	ZB2BE102 p/ parada de emergencia ZB2BE102 + ZB2BE101 p/ cada dirección
Enclavamiento Mecánico	Donde
Color De Estación De Control	Amarillo
Conexiones - Terminales	Screw clamp terminals, 1 x 2.5 mm² Con o sin terminal Screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm² Con o sin terminal
Estándares	EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 UL 508
Certificaciones De Producto	UL CSA
Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia A Las Vibraciones	15 gn 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoría De Sobretensión	Clase II conforme a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP65 conforme a Iec 60529

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to En 50102
Durabilidad Mecánica	1000000 Ciclos
Entrada De Cable	Maneta de caucho con entrada escalada 7...15 mm
Código Designación De Los Contactos	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A
Corriente Térmica Nominal	10 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	600 V 3) conforme a En> 40 A
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV conforme a En> 40 A
Funcionamiento Del Contacto	Ruptura lenta
Resistencia Máxima En Los Terminales	25 MOhm
Fuerza De Funcionamiento	13...15 N
Protección Contra Cortocirc.	10 A protección con fusible cartucho gG
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	40 W DC-13 para 1000000 Ciclos 60 ciclos/mn a 120 V 0,5 inductivo conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 48 W DC-13 para 1000000 Ciclos 60 ciclos/mn a 48 V 0,5 inductivo conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 65 W DC-13 para 1000000 Ciclos 60 ciclos/mn a 24 V 0,5 inductivo conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
Descripción Terminales Iso N°1	(13-14)NO (11-12)NC
Descripción Terminales Iso N°2	(11-12)NC
Identificador De Terminal	(13-14)NO (11-12)NC
Peso Del Producto	0,34 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,600 cm
Paquete 1 Longitud	33,500 cm
Paquete 1 Peso	362,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,901 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	120
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm

Paquete 3 Peso	57,884 kg
----------------	-----------

Garantia contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas