

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptores en carga - Masterpact NW08NA - 3 P - 800 A - 690 V - fijo

48004

Principal

Gama	MasterPact
Nombre Del Producto	Masterpact NW
Tipo De Producto O Componente	Interruptor seccionador
Nombre Corto Del Dispositivo	MasterPact NW08
Nombre Del Interruptor- Seccionador	MasterPact NW08NA
Aplicación Del Dispositivo	Protección
Número De Polos	3P
Tipo De Red	Ac
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ie] Intensidad De Funcionamiento Nominal	800 A Ac 50/60 Hz "690 V"
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	1000 V Ac 50/60 Hz conforme a valores instantáneos y de demanda
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	12 kV conforme a valores instantáneos y de demanda
[Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito	88 kA 220...690 V Ac a 50/60 Hz
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	"690 V" Ac 50/60 Hz conforme a valores instantáneos y de demanda
Código De Poder De Corte	NA
Apto Para Seccionamiento	Sí conforme a valores instantáneos y de demanda
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Corte Visible	No
Grado De Contaminación	4 conforme a IEC 60664-1

Complementos

Tipo De Control	Pulsador
Modo De Montaje	Fijo
Rango De Operación	10 cyc/h máximo
[Icw] Corriente Temporal Admisible	42 kA 1 s conforme a valores instantáneos y de demanda
Durabilidad Mecánica	12500 Ciclos sin mantenimiento conforme a valores instantáneos y de demanda 25000 Ciclos con mantenimiento conforme a valores instantáneos y de demanda
Durabilidad Eléctrica	"AC-23A" 10000 Ciclos 440 V Ac 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a valores instantáneos y de demanda "AC-23A" 10000 Ciclos 690 V Ac 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a valores instantáneos y de demanda AC-3 6000 Ciclos 440/690 V Ac 50/60 Hz sin mantenimiento conforme a valores instantáneos y de demanda

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paso Interpolar	115 mm
Altura	352 mm
Ancho	442 mm
Profundidad	297 mm
Peso Del Producto	60 kg

Ambiente

Estándares	Valores instantáneos y de demanda
Certificaciones De Producto	ASTA ASEFA
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30,5 cm
Paquete 1 Ancho	29,5 cm
Paquete 1 Longitud	37,5 cm
Paquete 1 Peso	47,27 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

 Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil