

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Caja colgante 6 pulsadores 22mm 2 velocidad - NC

XACA6913

Principal

Gama De Producto	Harmony XAC
Tipo De Producto O Componente	Estación de control colgante
Nombre Corto Del Dispositivo	XACA

Complementos

Tipo De Estación De Control	Con doble aislamiento
Material Del Envoltente	Polipropileno
Tipo De Circuito Eléctrico	Circuito de control
Tipo De Envoltente	Preparado para uso
Control Station Application ((*))	Control motor elevador 2 vel.
Composición De La Estación De Control	7 push-buttons + 1 emergency stop ((*))
Tipo De Botón De Control	Pulsador de parada emergencia 40 mm Ø 1 NC Acción de activación En blanco Pulsador prim 1 NC + 1 a + 1 NA subir, lento-rápido Pulsador segundo 1 NC + 1 a + 1 NA inferior, lento-rápido Pulsador tercero 1 NC + 1 a + 1 NA izquierda, lento-rápido Pulsador cuarto 1 NC + 1 a + 1 NA derecha, lento-rápido Pulsador quinto 1 NC + 1 a + 1 NA hacia adelante, lento-rápido
Compatibilidad Del Producto	ZB2BE102 p/ parada de emergencia ZB2BE102 + ZB2BE101 p/ cada dirección XENG1191
Enclavamiento Mecánico	Con interbloqueo mecánico entre pares
Color De Estación De Control	Amarillo
Conexiones - Terminales	Screw clamp terminals, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² sin extremidad de cable Screw clamp terminals, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² con extremidad de cable
Estándares	IEC 60947-5-1 IEC 60204-32 CSA C22.2 No 14 UL 508 CEI 60947-5-5 EN/ISO 13850: 2006
Certificaciones De Producto	CCC GOST
Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia A Las Vibraciones	15 gn 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	100 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoría De Sobretensión	Clase II conforme a IEC 61140

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ip	IP65 conforme a Iec 60529
Grado De Protección Ik	IK08 conforming to Iec 62262
Durabilidad Mecánica	1000000 Ciclos
Entrada De Cable	Maneta de caucho con entrada escalada 8...26 mm
Código Designación De Los Contactos	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A
Corriente Térmica Nominal	10 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	Contac. parada emerg. 400 V 3) conforme a En> 40 A 600 V 3)
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV conforme a En> 40 A
Funcionamiento Del Contacto	Ruptura lenta
Resistencia Máxima En Los Terminales	25 MOhm
Fuerza De Funcionamiento	13 N Pulsador 14 N Parada de emergencia
Protección Contra Cortocirc.	10 A protección con fusible cartucho gG
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	40 W DC-13 para 1000000 Ciclos 60 ciclos/mn a 120 V 0,5 inductivo conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 48 W DC-13 para 1000000 Ciclos 60 ciclos/mn a 48 V 0,5 inductivo conforme a IEC 60947-5-1 anexo C 65 W DC-13 para 1000000 Ciclos 60 ciclos/mn a 24 V 0,5 inductivo conforme a IEC 60947-5-1 anexo C
Descripción Terminales Iso N°1	(13-14)NO (11-12)NC
Descripción Terminales Iso N°2	(31-32)NC (11-12)NC (21-22)NC
Identificador De Terminal	(11-12)NC (13-14)NO
Peso Del Producto	0,97 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,0 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	70,0 cm
Paquete 1 Peso	1,271 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	25
Paquete 2 Altura	75,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	39,775 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas