

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Back-UPS CS 350VA, 230V

BK350-RS

Discontinuado el: 20-09-2021

Fuera de servicio el: 31-12-2021

Discontinuado

Descripción General

Tiempo De Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potencia Nominal En W	210 W
Potencia Nominal En Va	350 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 pararrayos 2 IEC Jumpers
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	DC con software Manual de usuario Cable USB

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	6 H
Cantidad De Cartuchos De Batería De Recambio	1
Potencia De Carga De La Batería (Vatios)	14 W nominal
Entrada De Batería En Vah	86 VAh modo de ejecución (inactivo)
Duración De La Batería	4...6 yr
Batería De Repuesto	RBC2
Duración Prolongable	0

General

Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Redundante	No
------------	----

Físico

Color	Beige
Altura	16,5 cm
Ancho	9,1 cm
Profundidad	28,4 cm
Peso Del Producto	5,91 kg
Ubicación De Montaje	Parte frontal
Preferencia De Montaje	No preference
Modo De Montaje	No se puede montar en rack
Dos Postes Montables	0
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) interruptor manual
Barras De Separación	196...280 V

Salida

Máxima Potencia Configurable (Vatios)	210 W
Topología	De reserva
Máxima Potencia Configurable En Va	350 VA
Tiempo De Transferencia	Valor típico 4 ms : Valor máximo 8 ms

Conformidad

Certificaciones De Producto	C-Tick Ce GOST Vde
-----------------------------	-----------------------------

Ambiental

Temperatura Ambiente De Trabajo	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	40 DBA
Disipación Térmica En Línea	19 Btu/h

Comunicaciones y manejo

Free Slots ((*))	0
Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	300 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 5% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
Data Line Protection	RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17,8 cm
Paquete 1 Ancho	24,1 cm
Paquete 1 Longitud	36,8 cm
Paquete 1 Peso	6,806 kg
Scc14	10731304101465

Garantía contractual

Periodo De Garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------