

Ficha técnica del producto

Especificaciones



XPE-G conmutador pedal sencillo - sin cubierta - plástico - gris - 1 NC + 1 NA

XPEG810

Discontinuado el: 23-01-2021

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XPE
Tipo De Producto O Componente	Conmutador de pie
Material	Plástico
Tipo De Interruptor De Pie	Interruptor de pie único
Nombre Corto Del Dispositivo	XPEG
Mecanismo De Disparo	Con mecanismo de disparo
Funcionamiento Del Contacto	1 paso
Tipo Y Composición De Contactos	1 NC + 1NA
Color	Gris

Complementos

Apertura Positiva	Con conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice K
Conexiones - Terminales	Uso de tornillos, <= 1 x 2.5 mm² Con o sin terminal Uso de tornillos, <= 2 x 1.5 mm² Con o sin terminal
Entrada De Cable	2 orificios lisos para prensa de cable M20
Durabilidad Mecánica	10000000 Ciclos
[Ie] Intensidad De Funcionamiento Nominal	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendix A ((**))
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V 3) conforme a EN/IEC 60947-1 500 V 3) conforme a NF C 20-040 grupo C 500 V 3) conforme a VDE 0110 gr C 300 V conforme a UL 508 300 V conforme a CSA C22.2 No 14
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV conforme a EN/IEC 60947-1
Resistencia Máxima A Través De Los Terminales	25 MOhm conforme a IEC 60255-7 category 3 25 MOhm conforme a NF C 93-050 method A
Protección Contra Cortocirc.	10 A Fusible de cartuchos gG conforme a EN/IEC 60947-5-1 10 A Fusible de cartuchos gG conforme a VDE 0660-200
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	10 W DC-13 60 ciclos/mn, 5000000 Ciclos, 24 V 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C 4 W DC-13 60 ciclos/mn, 5000000 Ciclos, 120 V 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C 7 W DC-13 60 ciclos/mn, 5000000 Ciclos, 48 V 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 Apéndice C
Peso Del Producto	0,58 kg

Ambiente

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Estándares	CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones De Producto	CSA UL
Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoría De Sobretensión	Clase II conforme a EN/IEC 61140 Clase II conforme a NF C 20-030
Grado De Protección Ip	IP66 conforme a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,3 cm
Paquete 1 Ancho	17,0 cm
Paquete 1 Longitud	28,5 cm
Paquete 1 Peso	783,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	10,809 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas Perfil de circularidad