

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## "Módulo extensión ajustable 100mm, Negro "

XVUZ02

### Principal

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gama De Producto              | Harmony XVU                     |
| Tipo De Producto O Componente | Modular tower light ((*))       |
| Tipo De Accesorio/Componente  | Placa de fijación               |
| Tipo De Accesorio/Categoría   | Accesorio de montaje y fijación |
| Nombre Del Componente         | XVU                             |
| Diámetro De Montaje           | 60 mm                           |

### Complementos

|                                      |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altura De Los Polos                  | 100 mm                                                                                                                             |
| Soporte De Montaje                   | Plate with pole ((*))                                                                                                              |
| Compatibilidad Del Producto          | Arriba AC cuerpo<br>Arriba DC cuerpo<br>Arriba swivel mounting support ((*))                                                       |
| Material                             | PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 conforme a UL 94<br>ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)<br>PC (polycarbonato)<br>Aluminio |
| Manejo De Base De Lado De Longitud   | Negro                                                                                                                              |
| Conexiones - Terminales              | Push-in                                                                                                                            |
| [Us] Tensión Nominal De Alimentación | 24 V CA/CC<br>110...240 V AC                                                                                                       |
| Longitud                             | 117 mm                                                                                                                             |
| Peso Del Producto                    | 0,132 kg                                                                                                                           |

### Ambiente

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...70 °C     |
| Temperatura Ambiente De Trabajo        | -25...50 °C     |
| Grado De Protección Ip                 | IP65            |
| Certificaciones De Producto            | CSA<br>UL<br>Ce |

### Unidades de embalaje

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1   |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 Altura                   | 9,1 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 26,8 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 9,0 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 285,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 12       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 4,481 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | PAL      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 96       |
| Paquete 3 Altura                   | 60,0 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,0 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 70,0 cm  |
| Paquete 3 Peso                     | 35,36 kg |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                               |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                             |