

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de salida analógica Modicon Quantum - 4 Salidas - 4..20 mA

140ACO02000C

Ventas restringidas para servicios

Se discontinuará el: 31/12/2024

Fuera de servicio próximamente el: 31/12/2029

Principal

Gama De Producto	Plataforma automática Modicon Quantum
Tipo De Producto O Componente	Módulo de saída analógica

Complementario

Número De Salida Analógica	4
Requisitos De Direccionamiento	4 palabras de salida
Tensión De Retorno	12...30 V CC
Maximum Voltage Drop	<30 V 20 mA
Rango De Salida Analógica	4...20 mA 0...4096 contadores, 12 bits corriente bipolar
Error De Precisión Absoluta	+/- 0,20% da escala completa en 25 °C
Linealidad	+/- 1 LSB
Desvío De Precisión De Acuerdo Con La Temperatura	+/- 0,004% da escala completa/°C +/- 0,007% da escala completa/°C máx.
1-Clips En Apoyo	500 V 47...63 Hz AC 750 V durante 1 minuto CC
Tiempo Deactualización	3 ms
Hora De Definición	900 µs para +/- 0,1% do valor final
Tipo De Falha	Circuito abierto 4...20 mA
Requisito De Corriente De Bus	480 mA
Potencia Máxima Disipada En W	5,3 W
Requisito Alimentación Externa	12..0,30 V
Marca	CE
Señalizaciones En Local	Comunicação de barramento presente (Ativa), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Falha externa, estado 1 1 LED - tipo de cable: Rojo) Canal está ligado, estado 1 4 LEDs - tipo de cable: verde) Falha do canal, estado 1 4 LEDs - tipo de cable: Rojo)
Formato De Módulo	Estándar
Peso Del Producto	0,3 kg

Entorno

Tratamiento De Protección	Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33
Certificaciones De Producto	cUL NF

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Normas	CSA C22.2 No 142 UL 508
Resistencia A Campos Electromagnéticos	10 V/m 80...2000 MHz acorde a IEC 801-3
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 5000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	16,5 cm
Paquete 1 Longitud	31,0 cm
Paquete 1 Peso	463,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	7
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,241 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Si


Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil

Esquemas de dimensiones

Bastidores para el montaje de los módulos

Dimensiones de los módulos y los bastidores




- (1) 2 ranuras
- (2) 3 ranuras
- (3) 4 ranuras
- (4) 6 ranuras
- (5) 10 ranuras
- (6) 16 ranuras

Conexiones y esquema

Módulo de corriente de 4 canales de salida analógica

Diagrama de cableado



N/C No conectado