

Ficha técnica del producto

Especificaciones



conmutador cambio integral de
levas - 1 polo - 30° - 12 A - para Ø
22 mm

K1B006TCH

⚠ Se discontinuará el: 15-08-2024

⚠ Discontinuado

⚠ Fuera de servicio el: 16-08-2022

Principal

Gama De Producto	Harmony K
Tipo De Producto O Componente	Conmutador de leva completo
Nombre Del Componente	K1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	12 A
Product Mounting ((*))	Montaje frontal
Fijación	Orificio de 22 mm Ø
Tipo Cabezal De Interruptor De Levas	Con placa frontal 45 x 45 mm
Tipo De Operador	Negro maneta 35 mm
Candado De Mando Rotativo	Sem
Presentación De Leyenda	Con metálico, 2 - 0 - 1 Negro
Función De Encendido De Leva	Conmutador reversible
Return ((*))	Retorno de resorte de 315° a 0° Retorno de resorte de 45° a 0°
Posición Apagado	Con posición Off
Número De Polos	1P
Posiciones De Conmutación	Izq: 0° - 315° Dcha: 0° - 45°
Grado De Protección Ip	IP65 conforming to Iec 60529

Complementos

Ángulo De Conmutación	45 °
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	690 V 3) conforme a En> 40 A
Corriente Térmica Nominal	10 A
Potencia Nominal De Funcionamiento En W	10500 W AC-21, 500...660 V 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 1100 W AC-3, 230 V 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 1500 W "AC-23A", 230 V 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 1500 W AC-3, 400 V 1 fase conforme a valores instantáneos y de demanda 1500 W AC-3, 400 V 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 1500 W AC-3, 500 V 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 1500 W AC-3, "690 V" 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 2200 W "AC-23A", 400 V 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 2200 W "AC-23A", 500 V 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 2200 W "AC-23A", "690 V" 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 4800 W AC-21, 230 V 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 600 W AC-3, 230 V 1 fase conforme a valores instantáneos y de demanda 8300 W AC-21, 400 V 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Capacidad De Corriente Ca	1,8 A a "690 V" AC-3 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 2,8 A a 500 V AC-3 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 2,8 A a "690 V" "AC-23A" 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 3,3 A a 400 V AC-3 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 3,8 A a 500 V "AC-23A" 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 4,6 A a 230 V AC-3 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 4,8 A a 400 V "AC-23A" 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 5,6 A a 230 V "AC-23A" 3 fases conforme a valores instantáneos y de demanda 1 A a 500 V AC-15 conforme a IEC 60947-5-1 2 A a 400 V AC-15 conforme a IEC 60947-5-1 3 A a 230 V AC-15 conforme a IEC 60947-5-1
Durabilidad Eléctrica	1000000 Ciclos AC-15 1000000 Ciclos AC-21 500000 Ciclos "AC-23" 500000 Ciclos AC-3
Máxima Velocidad De Funcionamiento	2,5 ciclos/mn AC-21 2,5 ciclos/mn "AC-23" 2,5 ciclos/mn AC-3 8,333 ciclos/mn AC-15
Intensidad De Cortocircuito	10000 A
Protección Contra Cortocirc.	16 A cartucho Fusible gG
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV en función de aislamiento 6 kV conforme a En> 40 A
Funcionamiento Del Contacto	Ruptura lenta
Apertura Positiva	Con
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminales de abrazaderas-torn Flexible 2 x 1.5 mm² Terminales de abrazaderas-torn sólido 1 x 2.5 mm²
Durabilidad Mecánica	1000000 Ciclos
Anchura Global Cad	45 mm
Altura Global Cad	50 mm
Profundidad Global Cad	49 mm
Peso Del Producto	0,135 kg

Ambiente

Normas	Valores instantáneos y de demanda para circuito de alimentación IEC 60947-5-1 para circuito de control CENELEC EN 50013
Certificaciones De Producto	CSA 240 V 3 hp 3 fases 2 UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2 CSA 240 V 1 hp 1 fase UL 240 V 1 hp 3 fases
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia A Los Choques	30 gn conforme a IEC 68-2-27
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 10...150 Hz) conforme a IEC 68-2-6
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II conforme a IEC 536 Clase II conforme a NF C 20-030

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm

Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	11,0 cm
Paquete 1 Peso	135,0 g

Garantia contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas