

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Pulsador negro Ø 30mm, retorno de resorte nivelado, 1 NA

9001KR1BH5

Principal

Gama De Producto	Harmony 9001K
Tipo De Producto O Componente	Botón pulsador
Nombre Corto Del Dispositivo	9001K
Tipo De Operador	Retorno de resorte
Perfil Del Operador	Negro Empotrado,Sin marca
Información Agregada Del Operador	Protector metálico

Complementario

Material Del Bisel	Metal
Diámetro De Montaje	30 mm
Forma Del Cabezal De Unidad De Señalización	Octagonal
Tipo Y Composición De Contactos	1 NA
Conexiones - Terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde a IEC 60947-1
Par De Apriete	0,8 N.m acorde aIEC 60947-1
Forma De La Cabeza De Tornillo	Con ranuras transversales
Endurancia Mecánica	5000000 Ciclos
Posición De Funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] Corriente Asignada De Empleo	3 A en240 V,AC-15,A600-Q600 acorde aNEMA 0,55 A en125 V,DC-13,A600-Q600 acorde aNEMA
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	250 V (grado de contaminación3) acorde aIEC 60947-1
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	2,5 kV acorde a IEC 60947-1
Material De Contactos	Contactos de aleación de plata
Funcionamiento De Contacto	Estándar
Apertura Positiva	Sin
Protección Contra Cortocircuitos	10 A Fusible de cartuchos acorde aIEC 60947-5-1
[Ith] Corriente Térmica Convencional	10 A
[Icm] Poder De Cierre En Cortocircuito	12 kA en600 V AC-15,7200 VA 15 kA en480 V AC-15,7200 VA 30 kA en240 V AC-15,7200 VA 60 kA en120 V AC-15,7200 VA 0,1 kA en600 V DC-13 0,27 kA en250 V DC-13 0,55 kA en125 V DC-13

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Poder Asignado De Corte	3 kA en 240 V AC-15,720 VA 6 kA en 120 V AC-15,720 VA 1,2 kA en 600 V AC-15,720 VA 1,5 kA en 480 V AC-15,720 VA 0,1 kA en 600 V DC-13 0,27 kA en 250 V DC-13 0,55 kA en 125 V DC-13
Descripción De Terminales Iso N°1	(13-14)NO
Anchura Total Cad	48 mm
Altura Total Cad	45 mm
Profundidad Total Cad	56 mm
Peso Del Producto	0,121 kg
Presentación Del Dispositivo	Producto completo
Color De Lentes O Tapa/Operador	Negro
Perfil Del Operador	Empotrado
Tipo De Operador	Retorno de resorte
Tamaño	30 mm

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4
Certificaciones De Producto	NEMA UL 508
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia A Las Vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Golpes	50 gn acorde a IEC 60068-2-27
Clase De Protección Frente A Descargas Eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,5 cm
Paquete 1 Ancho	5,8 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	123,0 g

Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,128 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio


 Información Sobre Exenciones De [Si](#)
Rohs

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Esquemas de dimensiones

Dimensiones




e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera



- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

Orificio del panel

Distancias mínimas



Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	44,5	1,75
9001KN3••	57,2	2,25	50,8	2,00

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

