

Ficha técnica del producto

Especificaciones



fuelle de alim. conmutada
modular - 1 o 2 fases - 100-240 V
CA - 24 V - 0,6 A

ABL8MEM24006

Discontinuado el: 8/11/2020

Fuera de servicio el: 20/12/2020

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Modicon Power Supply
Tipo De Producto O Componente	Alimentación
Tipo Fuente De Alimentación	Modo de encendido regulado
Tensión Nominal De Entrada	100...240 V AC fase a fase, terminal(es): L1-L2 100...240 V AC monofásica, terminal(es): N-L1 120...250 V CC
Potencia Nominal En W	15 W
Tensión De Salida	24 V CC
Corriente De Salida De Alimentación	0,6 A

Complementario

Barras De Separación	85...264 V AC
Tipo De Protección De Entrada	Fusible integrado (no intercambiable)
Corriente De Entrada	20 A
Pasos De 18 Mm	0,5 at 24 V DC
La Ranura Para Destornillador	80 %
Ajuste De La Tensión De Salida	22,2...28,8 V ajustable
Disipación De Potencia En W	3,8 W
Consumo De Corriente	0.25 A 240 V AC 0.4 A 100 V AC
Fluctuación Residual	250 mV
Tipo De Protección De Salida	Térmico Contra cortocircuitos
Conexiones - Terminales	Terminales de tipo tornillo, estado 1 2 x 0,14...2 x 2,5 mm², - tipo de cable: AWG 26...AWG 14) para conexión entrada Terminales de tipo tornillo, estado 1 2 x 0,14...2 x 2,5 mm², - tipo de cable: AWG 26...AWG 14) para conexión salida
Led De Estado	1 LED (verde) tensión de salida
Profundidad	59 mm
Altura	100 mm
Ancho	36 mm
Peso Del Producto	0,1 kg

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Acoplamiento De Salida	Paralelo En serie
Marca	CE
Soporte De Montaje	carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm panel 2 tornillos, diámetro: 4 mm carril simétrico DIN de 35 x 15 mm
Posición De Funcionamiento	Vertical
Suministro	SELV acorde a EN/IEC 60950-1 SELV acorde a EN/IEC 60204-1 SELV acorde a IEC 60364-4-41
Fuerza Dieléctrica	3000 V con capacidad de sujeción: between input and output aislamiento

Entorno

Normas	UL 508 CSA C22.2 No 60950-1 EN/IEC 62368-1
Certificaciones De Producto	TUV 60950-1 EAC KC RCM CCSAus CSA 22-2 N.º 950 CULus 508
Características Ambientales	EMC acorde a EN 55022 clase B EMC acorde a EN 61000-6-3 EMC acorde a EN/IEC 61000-6-2 EMC acorde a EN/IEC 61204-3 Seguridad acorde a EN/IEC 60950-1
Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a EN/IEC 60529
Ambient Air Temperature For Operation	-25...55 °C sin reducción de la potencia nominal mounting position A < 2000 m 55...70 °C con factor de desclasificación de la capacidad mounting position A < 2000 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	7,3 cm
Paquete 1 Longitud	10 cm
Paquete 1 Peso	130 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Si
- ✓

Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil