

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back-UPS de APC, de 1200 VA y 120 V, AVR

BVX1200L-LM

Principal

Main Input Voltage	120 V AC 1 fase
Tensión De Salida Principal	120 V AC 1 fase
Potencia Nominal En W	650 W
Potencia Nominal En Va	1200 VA
Tipo De Conexión De Entrada	NEMA 5-15P
Tipo De Conexión De Salida	6 NEMA 5-15R
Longitud De Cable	1,52 m
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido

Baterías y autonomía

Tiempo De Ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías Pre-Instaladas	0
Ranuras Libres Para Baterías	0
Tiempo Típico De Recarga	8 H
Voltaje De Batería	12 V
Capacidad De La Batería	9,0 Ah
Vida De La Batería	2...3 yr
Batería De Repuesto	APCRBC175
Duración Prolongable	0

General

Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia	0
Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia	0
Redundante	No
Tamaño De Ups	WS

Físico

Color	Negro
Altura	19 cm

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ancho	14 cm
Profundidad	39 cm
Peso Del Producto	7,5 kg
Tipo De Montaje	Suelo
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack
Usb Compatible	No

Entrada

Frecuencia Asignada De Empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))
Barras De Separación	89...145 V 120 V AC
Tipo De Protección De Entrada	Circuit breaker
Cos Phi	0,54

Salida

Máxima Potencia Configurable (Vatios)	650 W
Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Línea interactiva
Wave Type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
La Ranura Para Destornillador	98 % - tipo de cable: carga completa)
Tiempo De Ejecución De Carga Completa	00:01:00 650 W
Pantalla Gráfica	1
Tiempo De Ejecución De Media Carga	00:06:00 325 W
Máxima Potencia Configurable En Va	1200 VA
Tiempo De Transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

Certificaciones De Producto	NOM
-----------------------------	-----

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...3000 m
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...40 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0...3000 m
Nivel Acústico	40 DBA
Grado De Protección Ip	IP20

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules)	350 J
---	-------

Unidades de embalaje

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29,7 cm
Paquete 1 Ancho	23,5 cm
Paquete 1 Longitud	49,5 cm
Paquete 1 Peso	8,7 kg
Pilas De Unidad De Tarimas	10
Pilas De Tarimas	6

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Si](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil