

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de Comunicación IFE Modbus TCP - No Gateway

LV434001

Principal

Gama De Producto	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 Compact NS630b...1600 ((*)) ComPact NS1600b...3200
Nombre Corto Del Dispositivo	IFE
Tipo De Producto O Componente	Módulo de interfaz
Compatibilidad De La Gama	Masterpact MasterPact MTZ Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Compacto Compact NSX Compacto Compact NS630b...1600 ((*)) Compacto Compact NS1600b...3200 ((*)) PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact L PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact P PowerPact PowerTag

Complementos

Tipo De Red De Comunicaciones	Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP 10/100 Mbit/s RJ45 de 2 puertos Universal Logic Plug (ULP) RJ45 de 2 puertos
Servidor Web	Servidor HTTP integrado
Modo De Montaje	Por clips
Soporte De Montaje	Carril DIN de 35 mm
Tipo De Control	Por Software
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	24 V CC - 20...10 %
Corriente Máxima	3 A
Consumo De Corriente	120 mA
Conexiones - Terminales	Conector RJ45
Certificaciones De Producto	GOST cULus FCC Ce
Estándares	UL 60950 UL 508 IEC 60947-6-2 IEC 60950
Altura	105 mm
Ancho	72 mm
Profundidad	71 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso Del Producto	182,5 g
Categoría De Accesorio/ Componente	Spare part para Compact NS630b...1600 Spare part para Compact NS1600b...3200

Ambiente

Grado De Protección Ip	Conectores 410 Otras partes IP3x Carátula IP4X
Humedad Relativa	5...85 %
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-20...70 °C
Grado De Contaminación	3
Resistencia A Las Llamas	V0 conforme a UL 94 V0 conforme a En> 40 A V0 conforme a Iec 60695-2-11
Resistencia A Los Choques	1000 m/s ²
Frecuencia De Vibraciones	5...8,4 Hz

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,1 cm
Paquete 1 Ancho	7,2 cm
Paquete 1 Longitud	10,5 cm
Paquete 1 Peso	188,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	192
Paquete 2 Altura	60,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	70,0 cm
Paquete 2 Peso	61,786 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	24
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	6,723 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Sin Pvc	
✓ Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil