

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor Automático Fijo EasyPact EZC100H TMD 60 A 1P1D

EZC100H1060

Principal

Gama De Producto	EasyPact ((*))
Tipo De Producto O Componente	Interrupor automático
Nombre Corto Del Dispositivo	Easypact EZC100H
Nombre Del Interrupor Automático	Easypact EZC100H
Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número De Polos	1P
Descripción De Polos Protegidos	1t
Tipo De Red	AC DC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Corriente Nominal (In)	60 A en 40 °C
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	6 kV acorde a IEC 60947-2
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	125 V DC acorde a IEC 60947-2 415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Código De Poder De Corte	H
Poder De Corte	10 kA Icu en 125 V DC 1P acorde a IEC 60947-2 25 kA Icu en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 5 kA Icu en 380 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 5 kA Icu en 400...415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 50 kA Icu en 110...130 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
[Ics] Poder De Corte En Servicio	5 kA en 125 V DC acorde a IEC 60947-2 12,5 kA en 220/230/240 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 25 kA en 110/130 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 2,5 kA en 380 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 2,5 kA en 400/415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Apto Para Seccionamiento	Sí acorde a IEC 60947-2
Categoría De Empleo	Categoría A
Unidad De Control	TM-D
Tecnología De Unidad De Disparo	Térmico-magnético
Calibre De La Unidad De Disparo	60 A en 50 °C
Tipo De Protección	Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas
Grado De Contaminación	3 acorde a IEC 60664-1 3 acorde a IEC 947-1

Complementario

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo De Control	Maneta
Tipo De Montaje	Fijo
Tipo De Montaje	Placa posterior
Conexión Superior	Frontal
Conexión Hacia Abajo	Parte frontal
Endurancia Mecánica	8500 Ciclos
Durabilidad Eléctrica	Categoría A, estado 1 1500 Ciclos 415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Paso De Conexión	25 mm
Señalización Local	Indicación de contacto positivo
Ajustes De Protección De Neutro	Sin protección
Protección Contra Fugas A Tierra	Sin
Altura	130 mm
Ancho	25 mm
Profundidad	60 mm

Entorno

Normas	JIS C8201-2-2 EN/IEC 60947-2 GB/T 14048.2 EN/IEC 60947-1
Grado De Protección Ip	IP20 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,1 cm
Paquete 1 Ancho	9,6 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Paquete 1 Peso	345,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	32
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	11,412 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	1024
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	120 cm

Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	378 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos
✓	Sin Mercurio
✓	Información Sobre Exenciones De RoHS Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas