

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de corriente 400/5A par de barras 10x40 - 20x32 - 25x25

METSECT5MC040

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre Del Producto	TI
Tipo De Producto O Componente	Transformador de corriente
Corriente Del Secundario	5 A
Clase De Precisión	Clase 0,5 a 8 VA Clase 1 a 10 VA
[In] Corriente Nominal	400 A

Complementos

Tipo De Transformador De Corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable
Relación De Transformación Del Trafo	400/5
[Ith] Corriente Térmica Convencional	24 kA
Corriente Nominal Dinámica	2.5 Ith
Fator De Seguridad	5
[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	< 720 V Ac 50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	3 kV
Modo De Montaje	Tornillo de bloqueo aislado Enganchable Por tornillos
Soporte De Montaje	Barra Carril Din Placa de montaje
Anchura	Fuera: 70 mm Interior: 41 mm
Altura	Fuera: 95 mm Interior: 41 mm
Profundidad	Marco : 45 mm Total : 65 mm
Diámetro	32 mm
Peso Del Producto	0,404 kg
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	3 kV
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase B
Diámetro Exterior Del Cable	32 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Apertura De Barras	25.5 x 25.5
	40.5 x 10.5
	32.5 x 20.5
Sellado	Sem

Ambiente

Estándares	VDE 0414
	IEC 61869-2
Certificaciones De Producto	EAC Ce
Grado De Protección Ip	Ip20
Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,300 cm
Paquete 1 Longitud	12,000 cm
Paquete 1 Peso	400,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	25
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	10,440 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.