

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Central de medida panel PM2120 - Modbus"

METSEPM2120

Principal

Gama	EasyLogic
Nombre Del Producto	EasyLogic PM2100
Nombre Corto Del Dispositivo	PM2120
Tipo De Producto O Componente	Central de medida

Complementos

Aplicación Del Dispositivo	Facturación sub Monitoreo de potencia
Análisis De Calidad De Energía	Distorsión armónica total Hasta armónico 15
Tipo De Medición	Potencia aparente min/max, total Potencia activa y reactiva min/max, total Corriente min/max, media Tensión min/max, media Frecuencia min/max, media Distorsión armónica total THD (I) por fase Distorsión armónica de tensión total THD(U) por fase Factor de potencia min/max, media Energía aparente total Energía activa y reactiva total
Tipo De Medição	Corriente I, I1, I2, I3 Potencia de pico demandada PM,QM,SM Energía activa, reactiva y aparente activa (firmado, de cuatro cuadrantes) Pico de demanda de corriente Potencia activa P, P1, P2, P3 Corriente neutral calculada Tensión U, U21, U32, U13, V, V1, V2, V3 Corriente de desequilibrio Potencia reactiva Q, Q1, Q2, Q3 Potencia demandada P,Q,S Potencia aparente S, S1, S2, S3
Clase De Precisión	Clase 1 energía activa conforme a IEC 62053-21 Clase 1 energía reactiva conforme a IEC 62053-24 Clase 5 distorsión armónica (I THD & U THD)
Precisión De Medida	Potencia aparente +/- 1 % Energía activa +/- 1 % Energía reactiva +/- 1 % Potencia activa +/- 1 % Tensión +/- 0,5 % Factor de potencia +/- 0.01 Corriente +/- 0,5 % Frecuencia +/- 0.05 %
Corriente De Medición	5...6000 mA
Tensión De Medida	35...480 V Ac 50/60 Hz Entre Fases 20...277 V Ac 50/60 Hz entre fase y neutro 480...999000 V Ac 50/60 Hz con VT externo
Frecuencia	45...65 Hz

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Us] Tensión Nominal De Alimentación	44...277 V Ac 45...65 Hz +/- 10 % 44...277 V CC +/- 10 %
Frecuencia De Red	50 Hz 60 Hz
Señalizaciones En Local	100 ms 120 V Ac típico 400 ms 230 V Ac típico 50 ms 125 V CC típico
[In] Corriente Nominal	1 A 5 A
Consumo De Potencia En Va	6 VA a 277 V Ac
Consumo De Energía En W	3,3 W líneas de potencia (AC)) 2 W a 277 V líneas de potencia (DC))
Input Impedance	Corriente (impedance <= 0,3 mOhmios) Tensión (impedance > 5 MOhm)
Inviolabilidad De Los Ajustes	Protegido por código de acceso
Tipo De Pantalla	LED de 7 segmentos
Color De Pantalla	Rojo
Pantalla	3 campos de 4 caracteres
Dígitos Del Display	12 - 14,2 mm
Demand Intervals	Configurable de 1 a 60 min
Información Mostrada	Corriente demandada valor anterior) Corriente demandada valor actual) Demanda de potencia valor anterior) Demanda de potencia valor actual) Tensión Corriente Frecuencia Consumo de energía Distorsión armónica Factor de potencia Potencia activa Potencia aparente Potencia reactiva Desequilibrada en %
Tipo De Control	3 x botón
Señalizaciones En Local	Rojo LED señal de salida 1...9999000 pulse/ k_h (kWh, kVAh, kVARh) Verde LED funcionamiento de módulo y comunicación integrada
Número De Entradas	0
Número De Salidas	0
Communication Port Protocol	Modbus RTU a 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps Par/Impar o ninguna - 2 hilos 2500 V
Soporte Del Puerto De Comunicación	Bloque de terminales roscados RS485
Registro De Datos	Sellado de tiempo Min/max para 8 parámetros
Miembros Transversales	Reloj a tiempo real
Tasa De Muestreo	64 muestras/ciclos
La Seguridad Cibernética	Habilitar / deshabilitar puertos de comunicación
Servicio De Comunicación	Supervisión remota
Certificaciones De Producto	Ce conforming to IEC 61010-1 CULus conforming to UL 61010-1 CULus conforme a CSA C22.2 No 61010-1 RCM EAC C-Tick

Modo De Montaje	Enganchable
Posición De Montaje	Vertical
Soporte De Montaje	Marco
Equipo Suministrado	1 x guía de instalación
Categoría De Medición	Categoría III 480 V Categoría II 480...600 V
Clase De Aislamiento Eléctrico	Aislamiento doble Clase II
Resistencia A Las Llamas	V-0 conforme a UL 94
Conexiones - Terminales	Transformador de corriente conexión de tornillo parte inferior) 6 Entradas de tensión conexión de tornillo Arriba) 4
Material	Policarbonato
Ancho	96 mm
Profundidad	Total : 76,09 mm Incorporar : 61,64 mm
Altura	96 mm
Peso Del Producto	300 g
Código De Compatibilidad	PM2120

Ambiente

Vida	7 yr
Grado De Protección Ip	IP54 parte frontal: conforming to IEC 60529 IP30 cuerpo: conforming to IEC 60529
Humedad Relativa	5...95 % a 50 °C
Grado De Contaminación	2
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...70 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 2000 m
Compatibilidad Electromagnética	Descarga electrostática conforming to IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético conforming to IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica conforming to IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad frente a sobretensión conforming to IEC 61000-4-5 Conducted rf disturbances conforming to IEC 61000-4-6 Campo magnético a frecuencia eléctrica conforming to IEC 61000-4-8 Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión conforming to IEC 61000-4-11 Testes de emissão conforming to FCC parte 15 clase A
Categoría De Sobretensión	III

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,6 cm
Paquete 1 Ancho	6,72 cm
Paquete 1 Longitud	10,16 cm
Paquete 1 Peso	302,5 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China [Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)