

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Ventilador 165m3 por hora - 115V AC - IP54

NSYCVF165M115PF

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre Del Producto	ClimaSys CV
Tipo De Producto O Componente	Ventilador
Type Of Filter	Estándar
Flow Rate	Caudal libre con filtro estándar: 165 m3/h at 50 Hz Caudal libre con filtro estándar: 193 m3/h at 60 Hz
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	75...126 V
Tensión De Entrada	115 V 50/60 Hz

Complementos

Absorbed Power	15.5 W 50 Hz 14.4 W 60 Hz
Corriente Nominal (In)	0,2 A 50 Hz 0,18 A 60 Hz
Noise Level < At	50...51 dB
Tipo De Cojinete	Bola
Altura	Externa: 268 mm
Anchura	Externa: 248 mm
Profundidad	Externa 104 mm
Dimensiones De Recorte	223 x 223 mm
Peso Del Producto	1,14 kg
Material	Rejilla de salida termoplástico inyectado (ASA PC)
Color	Rejilla de salida Gris Ral 7035)
Temperatura Ambiente De Trabajo	-20...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Presión Máxima	50 Pa caudal 0 m³/h
Conexiones - Terminales	Conector Faston
Grado De Protección Ip	IP54
Composición Del Dispositivo	1 motor axial 2 rejilla de protección en las superficies frontal y posterior 1 filtro parte frontal del motor axial 1 rejilla de salida parte frontal 1 plantilla de recorte 1 cable de alimentación

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Condiciones De Uso	La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima El entorno circundante debe estar relativamente limpio
--------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19 cm
Paquete 1 Ancho	25,5 cm
Paquete 1 Longitud	27,5 cm
Paquete 1 Peso	1,4 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	120
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	170 cm
Paquete 2 Peso	178 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil