

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Evx Power - con kit - standard - to 80W 1h

OVA43115

Discontinuado el: 23-07-2021

Fuera de servicio el: 16-08-2022

Discontinuado

Principal

Gama	Evx
Gama	Evx Power
Tipo De Producto O Componente	Kit de conversión
Aplicación Del Dispositivo	Iluminación
Función	Estándar
Información Adicional Del Dispositivo De Cableado	Se puede inhibir con modo desc por control remoto

Complementos

[Ue] Tensión De Funcionamiento Nominal	230 V 50 Hz
Potencia Nominal En Va	10,8 VA
Capacidad De La Batería	4 Ah 6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) en línea
Duración De Rearme	12 H
Euro Bloqueo	6.7 % of nominal flux during 1 h 80 W T5
Tipo De Bombilla	Indicador LED
Tipo Balasto	Electromagnetic ballast ((*))
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase li
Conexiones - Terminales	Terminales De Tornillo
Altura	Circui 28 mm Batería 34 mm
Anchura	Circui 230 mm Batería 330 mm
Profundidad	Batería 39 mm Circui 40 mm
Peso Del Producto	0,85 kg

Ambiente

Resistencia Al Fuego	750 °C
Normas	EN 61347-2-7 EN 60695-2-1

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,4 cm
Paquete 1 Ancho	7,3 cm
Paquete 1 Longitud	34,3 cm
Paquete 1 Peso	900,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	9
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,555 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)