


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Transformador de corriente 2000 5 salidas dobles para barras 54x102

METSECT5DE200

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre Del Producto	TI
Tipo De Producto O Componente	Transformador de corriente
Corriente Del Secundario	5 A
Clase De Precisión	Clase 0,5 en 20 VA Clase 1 en 25 VA
[In] Corriente Nominal	2000 A

Complementario

Tipo De Transformador De Corriente	Tropicalizado para barra de distribución
Relación De Transformación Del Trafo	2000/5
[Ith] Corriente Térmica Convencional	60 kA
Corriente Nominal Dinámica	2.5 Ith
Fator De Seguridad	5
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensión Asignada De Aislamiento	3 kV
Tipo De Montaje	Tornillo de bloqueo aislado
Tipo De Montaje	Canalización
Anchura	Interior, estado 1 55 mm Exterior, estado 1 135 mm
Altura	Exterior, estado 1 129 mm Interior, estado 1 103 mm
Profundidad	Marco, estado 1 50 mm Total, estado 1 85 mm
Peso Del Producto	0,792 kg
[Uimp] Tensión Asignada De Resistencia A Los Choques	3 kV
Clase De Aislamien Eléctrico	Classe B
Apertura De Barras	102 x 54
Sellado	Donde

Entorno

Normas	VDE 0414 IEC 61869-2
--------	-------------------------

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones De Producto	CE
Grado De Protección Ip	IP20
Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,8 cm
Paquete 1 Ancho	13,6 cm
Paquete 1 Longitud	17,0 cm
Paquete 1 Peso	832,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,807 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.