


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de Terminales de Paso - 35 Mm² 125 a Nivel Único 1X1 Tornillo - Gris

NSYTRV352

Principal

Gama	Linergy
Nombre Del Producto	Linergy TR
Tipo De Producto O Componente	Bloque de terminales
Nombre Corto Del Dispositivo	TRV
Tipo De Bloque De Terminales	Paso
Nivel De Bornas	1
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Sección Transversal Nominal	35 mm²
Longitud	60,2 mm
Color	Gris
Cantidad Por Juego	Juego de 50

Complementario

Ancho	16 mm
Altura	65,7 mm
Conexiones - Terminales	1 terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba 1 terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo
Número De Conexiones	2
Posición De Conexión	De lado
Número De Entrada De Medición	2
Sección Transversal De Cable	1,5...50 mm², Flexible cable sin terminal 1,5...50 mm², sólido cable
Par De Apriete	3,2...3,7 N.m
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	18 mm
Tipo De Herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
[Ue] Tensión Asignada De Empleo	1000 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V acorde a ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
Corriente Nominal (In)	125 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 150 A cURus 150 A CSA 126 A acorde a ATEX Exe II Ex II 2 GD
Material	Poliamida 6/6: caja aislante

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

2 En Armario	0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla Plana	3,7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ.m acorde a IEC 60093 10000 MΩ.m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia De Superficie	1000 GOhm acorde a IEC 60093 1000 GOhm acorde a VDE 0303-T30
Resistencia Al Desplazamiento	500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia A Las Llamas	V0, grosor0,8 mm acorde a UL 94
Peso Del Producto	61 g
Compatibilidad De Gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones De Producto	ATEX IEC-Ex VDE EAC GL CSA cURus
Fuerza Dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,600 cm
Paquete 1 Ancho	17,700 cm
Paquete 1 Longitud	28,000 cm
Paquete 1 Peso	57,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	50
Paquete 2 Altura	9,600 cm
Paquete 2 Ancho	17,700 cm
Paquete 2 Longitud	28,000 cm
Paquete 2 Peso	2,991 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	2000
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm

Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	133,720 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Si

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas